

# nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un soporte angular pre-ensamblado

Ideal para sujetarse al hormigón, acero o superficies de madera

Alternativa rápida a la varilla roscada y la cadena de montaje

## ESPECIFICACIONES

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 5:01                                   |
| <b>Acabado:</b>                               | Electrogalvanizado                     |
| <b>Material:</b>                              | Acero; Aleación de zinc; Polipropileno |
| <b>De conformidad con:</b>                    | SMACNA HVAC-DCS                        |

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | A       | Tamaño de taladro (HS) | Altura (H) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|------------|
| SLK3L5AB           | 196715             | 3 mm                        | 5m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 62 mm      |

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | A       | Tamaño de taladro (HS) | Altura (H) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|------------|
| SLK3L10AB          | 196716             | 3 mm                        | 10m                         | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 62 mm      |
| SLK15L2AB          | 196501             | 1.5 mm                      | 2m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |
| SLK2L2AB           | 196529             | 2 mm                        | 2m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |
| SLK2L3AB           | 196530             | 2 mm                        | 3m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |
| SLK3L7AB           | 196728             | 3 mm                        | 7m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 62 mm      |
| SLK15L1AB          | 196500             | 1.5 mm                      | 1m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |
| SLK2L5AB           | 196531             | 2 mm                        | 5m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |
| SLK15L5AB          | 196503             | 1.5 mm                      | 5m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |
| SLK15L3AB          | 196502             | 1.5 mm                      | 3m                          | 22.6 mm | 7.1 mm                 | 55 mm      |

| Table 2/2          |                    |             |             |            |                |                 |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Espesor (T) | Ángulo (a) | Carga estática | Certificaciones |
| SLK3L5AB           | 196715             | 24 mm       | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           |                 |
| SLK3L10AB          | 196716             | 24 mm       | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           |                 |
| SLK15L2AB          | 196501             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | UL, cUL, ITB    |
| SLK2L2AB           | 196529             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | ITB, cUL, UL    |
| SLK2L3AB           | 196530             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | cUL, UL, ITB    |
| SLK3L7AB           | 196728             | 24 mm       | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           |                 |
| SLK15L1AB          | 196500             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | ITB, UL, cUL    |

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Espesor (T) | Ángulo (a) | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| SLK2L5AB           | 196531             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | cUL, UL, ITB    |
| SLK15L5AB          | 196503             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | ITB, cUL, UL    |
| SLK15L3AB          | 196502             | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | UL, cUL, ITB    |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRachte

