

Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Unshielded

Power Utilities

Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30838-123	3 U	84 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-204	6 U	84 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30847-465	4 U	84 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-469	5 U	84 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-461	2 U	84 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-081	3 U	42 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-102	3 U	63 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-162	6 U	42 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-183	6 U	63 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-459	2 U	42 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-460	2 U	63 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-463	4 U	42 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-464	4 U	63 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-467	5 U	42 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-468	5 U	63 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-458	2 U	28 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-470	3 U	2 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-067	3 U	28 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-043	3 U	4 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-044	3 U	5 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30838-045	3 U	6 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-046	3 U	7 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-047	3 U	8 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-049	3 U	10 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-051	3 U	12 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-053	3 U	14 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-055	3 U	16 HP		Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-060	3 U	21 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-471	3 U	3 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-476	4 U	4 HP	5		Atornillado delantero	Anodizado
30847-462	4 U	28 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-124	6 U	4 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-466	5 U	28 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-125	6 U	5 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-126	6 U	6 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-127	6 U	7 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-128	6 U	8 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-130	6 U	10 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30838-132	6 U	12 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-134	6 U	14 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-136	6 U	16 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-141	6 U	21 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-148	6 U	28 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-480	9 U	8 HP	5		Atornillado delantero	Anodizado
30847-482	9 U	10 HP	5		Atornillado delantero	Anodizado
30847-484	9 U	12 HP	5		Atornillado delantero	Anodizado
30847-556	9 U	84 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento o EMC	Altura	Material
30838-123	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-204	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30847-465	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio
30847-469	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4 mm	Aluminio
30847-461	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
30838-081	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-102	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-162	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30838-183	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30847-459	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84 mm	Aluminio
30847-460	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84 mm	Aluminio
30847-463	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio
30847-464	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio
30847-467	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4 mm	Aluminio
30847-468	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4 mm	Aluminio
30847-458	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84 mm	Aluminio
30847-470	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-067	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-043	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
30838-044	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-045	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-046	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-047	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-049	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-051	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-053	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-055	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30838-060	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30847-471	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30847-476	Conductivo	No		No	395.1 mm	Aluminio
30847-462	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio
30838-124	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30847-466	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
30838-125	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30838-126	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30838-127	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30838-128	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30838-130	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30838-132	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30838-134	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30838-136	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30838-141	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30838-148	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30847-480	Conductivo	No		No	395.1 mm	Aluminio
30847-482	Conductivo	No		No	395.1 mm	Aluminio
30847-484	Conductivo	No		No	395.1 mm	Aluminio
30847-556	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	395.1 mm	Aluminio

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Anchura	Certificaciones
--------------------	------------------	------	---------	-----------------

30838-123	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS
30838-204	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS
30847-465	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS
30847-469	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	
30847-461	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS
30838-081	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	RoHS
30838-102	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm	RoHS
30838-162	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	RoHS
30838-183	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm	RoHS
30847-459	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	
30847-460	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm	
30847-463	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	RoHS
30847-464	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm	RoHS
30847-467	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	
30847-468	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm	
30847-458	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	
30847-470	Panel frontal	Panel frontal sin mango	9.8 mm	RoHS
30838-067	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	RoHS
30838-043	Panel frontal	Panel frontal sin mango	20 mm	RoHS

30838-044	Panel frontal	Panel frontal sin mango	25 mm	RoHS
30838-045	Panel frontal	Panel frontal sin mango	30.1 mm	RoHS
30838-046	Panel frontal	Panel frontal sin mango	35.2 mm	RoHS
30838-047	Panel frontal	Panel frontal sin mango	40.3 mm	RoHS
30838-049	Panel frontal	Panel frontal sin mango	50.5 mm	RoHS
30838-051	Panel frontal	Panel frontal sin mango	60.6 mm	RoHS
30838-053	Panel frontal	Panel frontal sin mango	70.8 mm	RoHS
30838-055	Panel frontal	Panel frontal sin mango	80.9 mm	RoHS
30838-060	Panel frontal	Panel frontal sin mango	106.3 mm	RoHS
30847-471	Panel frontal	Panel frontal sin mango	14.9 mm	RoHS
30847-476	Panel frontal	Panel frontal sin mango	20 mm	RoHS
30847-462	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	
30838-124	Panel frontal	Panel frontal sin mango	20 mm	RoHS
30847-466	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	
30838-125	Panel frontal	Panel frontal sin mango	25 mm	RoHS
30838-126	Panel frontal	Panel frontal sin mango	30.1 mm	RoHS
30838-127	Panel frontal	Panel frontal sin mango	35.2 mm	RoHS
30838-128	Panel frontal	Panel frontal sin mango	40.3 mm	RoHS
30838-130	Panel frontal	Panel frontal sin mango	50.5 mm	RoHS

30838-132	Panel frontal	Panel frontal sin mango	60.6 mm	RoHS
30838-134	Panel frontal	Panel frontal sin mango	70.8 mm	RoHS
30838-136	Panel frontal	Panel frontal sin mango	80.9 mm	RoHS
30838-141	Panel frontal	Panel frontal sin mango	106.3 mm	RoHS
30838-148	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	RoHS
30847-480	Panel frontal	Panel frontal sin mango	40.3 mm	RoHS
30847-482	Panel frontal	Panel frontal sin mango	50.5 mm	RoHS
30847-484	Panel frontal	Panel frontal sin mango	60.6 mm	RoHS
30847-556	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.