

Conductor aislado para protección de palas de turbinas de viento

Servicios públicos de energía



CARACTERÍSTICAS

Insulation cold bend test per UL® 758

ESPECIFICACIONES

Temperatura de trabajo: -40 a 105 °C


Table 1/1

Número de catálogo	Espesor del aislamiento	Resistencia dieléctrica
LPC050IN0047.0	2 mm	20 kV/mm
LPA103IN0100.0	2 mm	20 kV/mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

LPA103IN, LPC050IN y LPC103IN representan el número de pieza básico y se pueden realizar pedidos de longitudes personalizadas.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ ADVERTENCIA: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE