

PDU básica, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU modular y compacta. Diseño de perfil ultra bajo



CARACTERÍSTICAS

Las unidades de distribución de energía básica de Enlogic permiten la alimentación en gabinetes, así como racks de marco abierto y cajas de montaje en pared

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13 y C19

Perfil de aluminio 1RU

Ajustable Toolless Montaje

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EB0401	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(6) C19	6	Negro
EB0402	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(24) C13, (6) C19	30	Negro
EB0403	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Negro
EB0450	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(21) C13/C19	42	Negro
EB0807	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(6) C19	6	Negro
EB0808	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(12) C13, (12) C19	24	Negro
EB0809	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(18) C13, (6) C19	24	Negro
EB0811	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(30) C13, (12) C19	42	Negro

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de tomade corriente	Número de tomas de corriente	Color
EB0812	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(36) C13, (12) C19	48	Negro
EB0850	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Negro

Table 2/6

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Longitud del cable de entrada	Ubicación del cable de entrada
EB0401	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	0		3m	Alimentación superior
EB0402	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	0		3m	Alimentación superior
EB0403	No hay disyuntor	No	0	11,0 kVA	3m	Alimentación superior
EB0450	No hay disyuntor	No	0	11,5 kVA América del Norte, 11,0 kVA Internacional	1.8m	Alimentación superior
EB0807	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6		3m	Alimentación superior
EB0808	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6		3m	Alimentación superior
EB0809	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6		3m	Alimentación superior
EB0811	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6	22,0 kVA	3m	Alimentación superior
EB0812	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6		3m	Alimentación superior
EB0850	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6	17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	1.8m	Alimentación superior

Table 3/6

Número de catálogo	Tensión de entrada	Fase	Capacidad de interrupción	Tensión nominal	Potencia de entrada máxima	Interruptor de encendido/apa- gado incluido
--------------------	--------------------	------	---------------------------	-----------------	----------------------------	--

EB0401	400V	3 PH WYE	5kAIC		11,0 kVA	
EB0402	400V	3 PH WYE	5kAIC		11,0 kVA	
EB0403	380 – 415V	3 PH		415V	11,0 kVA	No
EB0450	380 – 415V	3 PH		415V	11,5 / 11,0 kVA	No
EB0807	400V	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA	
EB0808	400V	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA	
EB0809	400V	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA	
EB0811	380 – 415V	3 PH		415V	22,0 kVA	No
EB0812	400V	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA	
EB0850	380 – 415V	3 PH		415V	17,3 / 22,1 kVA	No

Table 4/6

Número de catálogo	Amperaje (amperaje reducido)	Tensión de salida	Unidades de rack	Tipo de enchufe	Tipo de medición	Cable de entrada extraíble
EB0401	16A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Ninguna	No
EB0402	16A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Ninguna	No
EB0403	16A	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Ninguna	No
EB0450	20 A (16 A) América del Norte, 16 A Internacional	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	Ninguna	No
EB0807	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ninguna	No
EB0808	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ninguna	No

Número de catálogo	Amperaje (amperaje reducido)	Tensión de salida	Unidades de rack	Tipo de enchufe	Tipo de medición	Cable de entrada extraíble
EB0809	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ninguna	No
EB0811	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ninguna	No
EB0812	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ninguna	No
EB0850	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Ninguna	No

Table 5/6

Número de catálogo	Material	Acabado	Altura	Anchura	Fondo	Peso
EB0401						
EB0402						
EB0403	Acero	Polvo recubierto	1490mm	52mm	53mm	6.11kg
EB0450	Acero	Polvo recubierto	1490mm	56mm	55mm	9.5kg
EB0807						
EB0808						
EB0809						
EB0811	Acero	Polvo recubierto	1750mm	55mm	53mm	9.02kg
EB0812						
EB0850	Acero	Polvo recubierto	1780mm	56mm	55mm	10kg

Table 6/6

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Envío rápido
--------------------	----------------------	--------------

EB0401	1	No
EB0402	1	No
EB0403	1	No
EB0450	1	No
EB0807	1	No
EB0808	1	No
EB0809	1	No
EB0811	1	No
EB0812	1	No
EB0850	1	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE