


Base de terminal aéreo, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Instalar con adhesivo o fijaciones de tornillos

Se recomienda la conexión mecánica para la instalación vertical.

Tensión positiva del perno único para sujeción del cable en múltiples direcciones

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Montaje	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)
LPA30512	Aluminio	Desnudo	1/2" UNC	Horizontal o vertical	6.35 mm	73.7mm
LPA30512THRU	Aluminio	Desnudo	1/2" UNC	Horizontal o vertical	6.35 mm	73.7mm


Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Montaje	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)
LPA30558H	Aluminio	Desnudo	5/8" UNC	Horizontal	6.35 mm	73.7mm
LPA30558THRU	Aluminio	Desnudo	5/8" UNC	Horizontal	6.35 mm	73.7mm
LPA30558V	Aluminio	Desnudo	5/8" UNC	Vertical	6.35 mm	73.7mm
LPC30512	Cobre	Desnudo	1/2" UNC	Horizontal o vertical	6.35 mm	73.7mm
LPC30512THRU	Cobre	Desnudo	1/2" UNC	Horizontal o vertical	6.35 mm	73.7mm
LPC30538	Cobre	Desnudo	3/8" UNC	Horizontal o vertical	6.35 mm	73.7mm
LPC30538THRU	Cobre	Desnudo	3/8" UNC	Horizontal o vertical	6.35 mm	73.7mm
LPC30558H	Cobre	Desnudo	5/8" UNC	Horizontal	6.35 mm	73.7mm
LPC30558THRU	Cobre	Desnudo	5/8" UNC	Horizontal	6.35 mm	73.7mm
LPC30558V	Cobre	Desnudo	5/8" UNC	Vertical	6.35 mm	73.7mm
LPC305L12	Cobre	Estañado	1/2" UNC	Horizontal o vertical	6.35 mm	73.7mm
LPC305L38	Cobre	Estañado	3/8" UNC	Horizontal o vertical	6.35 mm	73.7mm
LPC305L58H	Cobre	Estañado	5/8" UNC	Horizontal	6.35 mm	73.7mm
LPC305L58V	Cobre	Estañado	5/8" UNC	Vertical	6.35 mm	73.7mm

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
LPA30512	25.4 mm	77.9 mm	0.12 kg
LPA30512THRU	25.4 mm	77.9 mm	0.12 kg
LPA30558H	25.4 mm	77.9 mm	0.12 kg

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
LPA30558THRU	25.4 mm	77.9 mm	0.12 kg
LPA30558V	25.4 mm	77.9 mm	0.12 kg
LPC30512	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC30512THRU	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC30538	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC30538THRU	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC30558H	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC30558THRU	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC30558V	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC305L12	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC305L38	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC305L58H	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC305L58V	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.