

# Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 4+0



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto, pero conectable con capacidad nominal para sobretensiones, con un ancho mínimo de raíl DIN

No se requiere fusible de repuesto externo hasta 315 A (solo IEC)

El clip de retención asegura un mejor rendimiento de resistencia a vibraciones e impactos

Indicación de estado roja/verde y contactos estándar tipo C para monitorización remota


## ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	DT215040R	DT255040R	DT235040R
Tensión nominal del sistema (Un)	120 V	480 V	277 V
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	150 V	550 V	350 V
Corriente de descarga nominal (In), IEC	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs

Número de catálogo	DT215040R	DT255040R	DT235040R
Corriente de descarga máxima (Imax), IEC	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs
Nivel de protección de tensión (Up)	1250V	2500V	1750V
Fusible de respaldo en Isccr	250 A @ 50 kA 315 A @ 25 kA	250 A @ 50 kA 315 A @ 25 kA	250 A @ 50 kA 315 A @ 25 kA
Frecuencia	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Tiempo de respuesta	25 ns Max	25 ns Max	25 ns Max
Modos de protección	L-PE N-PE	L-PE N-PE	L-PE N-PE
Capacidad de corriente de cortocircuito (Isccr)	25kA 50kA	25kA 50kA	25kA 50kA
Sobretensión temporal 120 min (Ut/modo)	229 V resistir	915 V Falla segura	529 V Falla segura
Resistencia a sobretensión temporal de 5 s (Ut)	229V	697V	403V
Corriente de descarga nominal (In), UL	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	200kA	200kA	200kA
Protección de tensión nominal (VPR)	600V	2000V	1000V
Tecnología	Desconexión térmica	Desconexión térmica	Desconexión térmica
Conexión, maciza	35 mm <sup>2</sup> Max	35 mm <sup>2</sup> Max	35 mm <sup>2</sup> Max
Conexión, trenzada	25 mm <sup>2</sup> Max	25 mm <sup>2</sup> Max	25 mm <sup>2</sup> Max
Par de apriete (TQ)	4.5 N·m	4.5 N·m	4.5 N·m
Humedad	5 - 95	5 - 95	5 - 95
Temperatura	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C
Material del armario	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico
Clasificación del armario	IP 20	IP 20	IP 20
Montaje	35 mm top sombrero DIN rail	Carril DIN de 35 mm, EN 60715	35 mm top sombrero DIN rail
Capacidad de conmutación de contactos remotos	1 A @ 250 VAC 1 A @ 125 VAC 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 12 VDC	1 A @ 250 VAC 1 A @ 125 V 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 V 0.5 A @ 12 V	1 A @ 250 VAC 1 A @ 125 VAC 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 12 VDC
Contactos remotos	Sí	Sí	Sí
Indicación de estado	Bandera mecánica	Bandera mecánica	Bandera mecánica

Número de catálogo	DT215040R	DT255040R	DT235040R
Fondo (D)	69mm	69mm	69mm
Altura (H)	90 mm	90 mm	90 mm
Anchura (W)	72 mm	72 mm	72 mm
Peso por unidad	0.48 kg	0.54 kg	0.53 kg
Detalles de la certificación	UL® 1449 Edición 5 Tipo 1CA	UL® 1449 Edición 5 Tipo 1CA	UL® 1449 Edición 5 Tipo 1CA
De conformidad con	EN 61643-11 Type 2 IEC® 61643-11 Clase II	EN 61643-11 Type 2 IEC® 61643-11 Clase II	EN 61643-11 Type 2 IEC® 61643-11 Clase II
Módulo de repuesto	DT2150M	DT2550M	DT2350M
Certificaciones	VDE, CE, ERICO DT2 Series		VDE, CE, ERICO DT2 Series

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**