

# Perfil de sección para entrada de cable, SCE



Este perfil de sección con sistema de montaje a presión cuenta con una junta previamente instalada que sella el espacio vacío alrededor de los cables que pasan entre las placas inferiores, lo cual ayuda a mantener el índice de protección del armario.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para el sellado de la entrada de cable entre las tapas pasacables. Proporciona un correcto sellado entre cables y rellena los huecos para evitar que se introduzca polvo en el armario. La espuma viene premontada en el perfil de sección que se instala fácilmente en las placas inferiores gracias a su sistema de montaje a presión. Es una alternativa al nuevo kit de junta inferior BG01.

Material: Perfil de sección de PVC extruido. Junta: espuma adhesiva con un tamaño de 30 x 25 mm.

Cantidad por embalaje: 1 juego consta de 2 perfiles de sección a presión con espuma de goma.

Beneficio: el grado de protección del gabinete se conserva sin necesidad de usar placas de cable

Beneficio: la junta aumenta la flexibilidad del cliente a la hora de instalar cables, ya que no es necesario identificar el diámetro del cable de antemano

Beneficio: el tiempo de instalación es menor, ya que las juntas están premontadas sobre los perfiles

ESPECIFICACIONES

- Espesor:

1.2mm
- Color:

Negro
- Material:

PVC
- Acabado:

Suave mate

| Table 1/1          |                    |        |         |       |                      |                            |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|----------------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario | Para montaje               |
| SCE1200            | SCE1200            | 30mm   | 1200mm  | 20mm  | PVC                  | En profundidad             |
| SCE1200R           |                    | 30mm   | 1200mm  | 20mm  | PVC                  | En la posición más trasera |
| SCE1000            | SCE1000            | 30mm   | 1000mm  | 20mm  | PVC                  | En profundidad             |
| SCE600             | SCE600             | 30mm   | 600mm   | 20mm  | PVC                  | En profundidad             |
| SCE800             | SCE800             | 30mm   | 800mm   | 20mm  | PVC                  | En profundidad             |
| SCE1000R           |                    | 30mm   | 1000mm  | 20mm  | PVC                  | En la posición más trasera |
| SCE600R            |                    | 30mm   | 600mm   | 20mm  | PVC                  | En la posición más trasera |
| SCE800R            |                    | 30mm   | 800mm   | 20mm  | PVC                  | En la posición más trasera |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.