

Cable to Ground Rod or Other Rounds, Rail

Power Utilities



nVent ERICO Cadweld applications for railway properties utilize the nVent ERICO Cadweld Plus F80 and the nVent ERICO Cadweld F80 welding material alloys. nVent ERICO Cadweld exothermically welded connections are engineered to provide a permanent, molecular bond that will not loosen or corrode, enabling connection of dissimilar materials. The connections are designed to perform for the life of the conductor and/or installation. The nVent ERICO Cadweld connection has a current carrying capacity equal to or greater than that of the conductor and will withstand repeated fault currents without failing during operation. Once completed, installers can clearly ensure quality by visually inspecting the new connection.

DIAGRAMAS



CARACTERÍSTICAS

Forms a permanent, low resistance connection

Provides a molecular bond

nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections are rated with the same current capacity as the conductor

Portable installation equipment with no external source of power required

Installers can be easily trained to make nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections

Connections can be visually inspected

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Familia de moldes	Tipo de varilla de conexión a tierra	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real	Diámetro exterior del conductor, nominal
--------------------	-------------------	--------------------------------------	--	---	--

PB10GR121H	GR	Acero	3/8"	9.5 mm	4.7 mm
------------	----	-------	------	--------	--------

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

For applications such as computer room, tunnel or other low-ventilation areas, specify a smokeless nVent ERICO Cadweld Exolon mold. Add an XL prefix to the standard mold part number when ordering (for example, a PB10GR162G becomes XLPB10GR162G). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, PB90 becomes XLPB90).

A gap between conductors may be required. See mold tag for more information.

XXXX-XX-XX-XX-L-M-W		
XXXX	Clave en el cálculo del precio	
XX	Tipo de molde	
XX	Código de varilla de puesta a tierra	
XX	Código del conductor	
L*	Crisol dividido	La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza
M*	Solo molde	
W*	Placas de desgaste	Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables

* Dejar en blanco si no existe

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.