


# Backplane secundario CPCI



Backplane CompactPCI secundario para su uso detrás del puente.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

De conformidad con: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Especificación, PICMG 2,1 R2.0 Hot-swap Especificación, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus Especificación, PICMG 2,10 R1.0 Keying Especificación

Backplane secundario para el uso detrás del puente

Los backplanos secundarios también se pueden utilizar como backplanos terciarios; cambio de dirección geográfica ver manual del usuario

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Altura del rack | Tipo de panel posterior        | Ranura del sistema | Ancho de ranura |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 23006-824          | Plano trasero    | 4                 | 3U              | CompactPCI, 32-bit, secundario | Correcto           | 4HP             |
| 23006-827          | Plano trasero    | 7                 | 3U              | CompactPCI, 32-bit, secundario | Correcto           | 4HP             |

| Table 2/3          |                |                  |                                  |                               |         |                      |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|
| Número de catálogo | E/S de tensión | Tipo de conector | Tipo de conector de alimentación | Tipo de conector de servicios | Anchura | Cantidad del paquete |
| 23006-824          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 80mm    | 1                    |
| 23006-827          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 141mm   | 1                    |

| Table 3/3          |              |
|--------------------|--------------|
| Número de catálogo | Envío rápido |
| 23006-824          | No           |
| 23006-827          | No           |

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE