

Panel frontal, anodizado con bordes sin tratar, sin blindaje

Panel frontal, anodizado con bordes sin tratar, sin blindaje.
Los paneles permiten el montaje en rieles horizontales.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal de ancho parcial, Al, 2,5 mm

Al, claro anodizado, bordes sin tratar

ESPECIFICACIONES

Fondo (D):	2.5mm
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal sin mango

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30810-433	3U	2HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30818-271	2U	84HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-272	3U	3HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-273	3U	4HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-274	3U	5HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-275	3U	6HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-276	3U	7HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-277	3U	8HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-279	3U	10HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-281	3U	12HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-282	3U	14HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-289	3U	21HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-296	3U	28HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-310	3U	42HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-331	3U	63HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-352	3U	84HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-434	4U	84HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-518	6U	4HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-519	6U	5HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30818-520	6U	6HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-521	6U	7HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-522	6U	8HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-524	6U	10HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-526	6U	12HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-528	6U	14HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-530	6U	16HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-535	6U	21HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-542	6U	28HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-556	6U	42HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-577	6U	63HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-598	6U	84HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-747	6U	2HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Altura (H)	Anchura (W)
30810-433	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	9.8mm
30818-271	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84mm	426.4mm

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura (H)	Anchura (W)
30818-272	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	14.9mm
30818-273	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	20mm
30818-274	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	25mm
30818-275	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	30.1mm
30818-276	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	35.2mm
30818-277	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	40.3mm
30818-279	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	50.5mm
30818-281	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	60.6mm
30818-282	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	70.8mm
30818-289	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	106.3mm
30818-296	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	141.9mm
30818-310	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	213mm
30818-331	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	319.7mm
30818-352	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	426.4mm

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura (H)	Anchura (W)
30818-434	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9mm	426.4mm
30818-518	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	20mm
30818-519	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	25mm
30818-520	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	30.1mm
30818-521	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	35.2mm
30818-522	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	40.3mm
30818-524	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	50.5mm
30818-526	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	60.6mm
30818-528	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	70.8mm
30818-530	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	80.9mm
30818-535	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	106.3mm
30818-542	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	141.9mm
30818-556	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	213mm
30818-577	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	319.7mm

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura (H)	Anchura (W)
30818-598	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	426.4mm
30818-747	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	9.8mm

Table 3/3


Número de catálogo	Envío rápido
30810-433	No
30818-271	No
30818-272	No
30818-273	No
30818-274	No
30818-275	No
30818-276	No
30818-277	No
30818-279	No
30818-281	No
30818-282	No
30818-289	No
30818-296	No
30818-310	No

Número de catálogo	Envío rápido
30818-331	No
30818-352	No
30818-434	No
30818-518	No
30818-519	No
30818-520	No
30818-521	No
30818-522	No
30818-524	No
30818-526	No
30818-528	No
30818-530	No
30818-535	No
30818-542	No
30818-556	No
30818-577	No
30818-598	No
30818-747	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el material de fijación (mangas, tornillos de cuello) por separado.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE