

# PSU 19" AC/DC MAXPOWER 180 W, Individual



Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador. Con entrada de CA de amplio rango y un voltaje de salida.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 254 VAC y 100 ... 360 VDC con corrección activa del factor de potencia (PFC)

1 voltaje de salida

Señalización: Voltaje de salida OK

Eficiencia hasta el 87 %

Desacoplamiento activo integrado para la operación de redundancia

Autobús Actual Activo de la Participación (CSB)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo               | Tensión de entrada de CA | Potencia | Número de tensiones de salida | Tensión 1 | Corriente 1 |
|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------|
| 13100-150          | 19" Modo conmutado | 90 – 264V                | 150W     | 1                             | 5V        | 30A         |
| 13100-151          | 19" Modo conmutado | 90 – 264V                | 156W     | 1                             | 12V       | 13A         |

| Número de catálogo | Tipo               | Tensión de entrada de CA | Potencia | Número de tensiones de salida | Tensión 1 | Corriente 1 |
|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------|
| 13100-152          | 19" Modo conmutado | 90 – 264V                | 165W     | 1                             | 15V       | 11A         |
| 13100-153          | 19" Modo conmutado | 90 – 264V                | 168W     | 1                             | 24V       | 7A          |

| Table 2/2          |                 |                |                      |              |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Envío rápido |
| 13100-150          | 3U              | 8HP            | 1                    | No           |
| 13100-151          | 3U              | 8HP            | 1                    | No           |
| 13100-152          | 3U              | 8HP            | 1                    | No           |
| 13100-153          | 3U              | 8HP            | 1                    | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene el panel frontal por separado.

Datos de salida para tensión de red > 190 VAC, TA = 0 ... 50 °C.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**