

# Terminal de 1 orificio



## CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo LA nVent ERICO Cadweld únicamente

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre  
**Tipo:** NEMA®  
**Acabado:** Estañado

Table 1/1


| Número de catálogo | Longitud (L) | Anchura (W) | Espesor (T) | A       | Tamaño de taladro (HS) | Tamaño del conductor equivalente |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|---------|------------------------|----------------------------------|
| B101AA             | 31.75mm      | 12.7 mm     | 1.57 mm     | 7.9 mm  | 7.14 mm                | 20mm <sup>2</sup>                |
| B101CE             | 49.28mm      | 25.4 mm     | 3.18 mm     | 12.7 mm | 11.11 mm               | 80.63mm <sup>2</sup>             |
| B101CE002          | 49.28mm      | 25.4 mm     | 3.18 mm     | 19.1 mm | 17.46 mm               | 80.63mm <sup>2</sup>             |
| B101QQ             | 49.3mm       | 25.4 mm     | 3.17 mm     | 12 mm   | 10.5 mm                | 81mm <sup>2</sup>                |
| B101DE             | 49.28mm      | 25.4 mm     | 4.76 mm     | 14.3 mm | 14.29 mm               | 120.94mm <sup>2</sup>            |

| Número de catálogo | Longitud (L) | Anchura (W) | Espesor (T) | A       | Tamaño de taladro (HS) | Tamaño del conductor equivalente |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|---------|------------------------|----------------------------------|
| B101EE             | 55.63mm      | 25.4 mm     | 6.35 mm     | 15.9 mm | 14.29 mm               | 161.26mm <sup>2</sup>            |
| B101EG             | 63.5mm       | 38.1 mm     | 6.35 mm     | 19.1 mm | 17.46 mm               | 241.89mm <sup>2</sup>            |
| PBB101EG           | 63.5mm       | 38.1 mm     | 6.35 mm     | 19.1 mm | 17.46 mm               | 241.89mm <sup>2</sup>            |
| B101GG             | 69.85mm      | 38.1 mm     | 9.53 mm     | 19.1 mm | 17.46 mm               | 362.83mm <sup>2</sup>            |
| B101GH             | 85.85mm      | 50.8 mm     | 9.53 mm     | 25.4 mm | 17.46 mm               | 483.77mm <sup>2</sup>            |
| PBB101GH           | 85.85mm      | 50.8 mm     | 9.53 mm     | 25.4 mm | 17.46 mm               | 483.77mm <sup>2</sup>            |
| B101JH             | 85.85mm      | 50.8 mm     | 12.7 mm     | 25.4 mm | 14.29 mm               | 645.03mm <sup>2</sup>            |
| B103JH001          | 76.2mm       | 50.8 mm     | 12.7 mm     | 31.8 mm | 17.46 mm               | 645.03mm <sup>2</sup>            |
| B103JH010          | 101.6mm      | 50.8 mm     | 12.7 mm     | 34.9 mm | 15.88 mm               | 645.03mm <sup>2</sup>            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.