

# Mordaza de varilla de puesta a tierra, perno en U, estañada, un conductor



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El acabado estañado proporciona una apariencia antirrobo

Acepta conductores en orientaciones paralela y perpendicular

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Estañado

Table 1/1

| Número de catálogo | Material                                 | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Tamaño del conductor, UL                                                  |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| GC064              | Bronze, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | 5/8" - 3/4"                                          | #4 Sol - 2/0 Str, 16 mm <sup>2</sup> Str - 50 mm <sup>2</sup> Str         |
| GC065              | Bronze, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | 5/8" - 3/4"                                          | 2/0 Sol - 250 kcmil Str, 70 mm <sup>2</sup> Str - 120 mm <sup>2</sup> Str |

| Orientación del conductor (paralelo o perpendicular)                   |                    |                                        |                    |                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| GC064                                                                  |                    | Tamaño del conductor (trenzado)        |                    |                    |                     |
| Diámetro de la varilla de puesta a tierra nominal                      | 16 mm <sup>2</sup> | 25 mm <sup>2</sup>                     | 35 mm <sup>2</sup> | 50 mm <sup>2</sup> | 70 mm <sup>2</sup>  |
| Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 5/8 in | Par.               | Par.                                   | Par.               | Perp.              | Perp.               |
| Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 5/8 in   | Par.               | Par.                                   | -                  | Perp.              | Perp.               |
| Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 3/4 in | Par.               | -                                      | -                  | Perp.              | Perp.               |
| Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 3/4 in   | -                  | -                                      | -                  | Perp.              | -                   |
| GC065                                                                  |                    | Tamaño del conductor (trenzado)        |                    |                    |                     |
| Diámetro de la varilla de puesta a tierra nominal                      | 16 mm <sup>2</sup> | 25 mm <sup>2</sup> -70 mm <sup>2</sup> |                    | 95 mm <sup>2</sup> | 120 mm <sup>2</sup> |
| Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 5/8 in | Par.               | Ambas                                  |                    | Ambas              | Par.                |
| Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 5/8 in   | Par.               | Ambas                                  |                    | Ambas              | Par.                |
| Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 3/4 in | Par.               | Ambas                                  |                    | Ambas              | -                   |
| Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 3/4 in   | Par.               | Ambas                                  |                    | -                  | -                   |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**