

# Soporte de barra colectora plano FBS



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Soporte para barras colectoras roscadas

Trifásico con circuito neutro

Clavija de posicionamiento para la colocación de la barra

Se ajusta rápidamente para recibir varias anchuras de barras colectoras

La pantalla de protección se puede fijar con espaciadores

Se puede montar una puesta de tierra en cada lado

Libre de halógenos

## ESPECIFICACIONES

Table 1/4

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Tensión máxima de servicio, IEC (Ui) | Temperatura de funcionamiento | Corriente nominal de aplicación típica |
|--------------------|--------------------|----------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|--------------------|--------------------|----------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|

|         |        |                                                               |                    |            |               |             |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-------------|
| FBS400A | 551350 | Acero, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide,<br>Aluminum | Electrogalvanizado | 1000, 1500 | -40 to 130 °C | 160 - 400 A |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-------------|

Table 2/4

| Número de catálogo | Número de artículo | De conformidad con                                       | Grado de inflamabilidad | Anchura de embarrado | Grosor de embarrado | Altura (H) |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| FBS400A            | 551350             | IEC® 61439,1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | UL® 94V-0               | 15 mm, 20 mm         | 5 mm                | 34 mm      |


Table 3/4

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | A      | B      | C     | D     |
|--------------------|--------------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| FBS400A            | 551350             | 465 mm      | 450 mm | 300 mm | 18 mm | 26 mm |

Table 4/4

| Número de catálogo | Número de artículo | E     | X        | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------|----------|-----------------|
| FBS400A            | 551350             | 50 mm | 6 x 8 mm | 0.3 kg          |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**