


Kit de soporte de barra colectora de CABS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para todos los tipos de barras colectoras

Mejora la resistencia al doblado mediante la interconexión o el apilamiento de dos perfiles

Se instala fácil y rápidamente

Aislantes libres de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Corriente nominal de aplicación típica:	400 - 4500 A
Tensión máxima de servicio, IEC (Ui):	1000;1500
Acabado:	Electro galvanizado
Grado de inflamabilidad:	UL® 94V-0
Temperatura de funcionamiento:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	De conformidad con	Embarrados por fase	Anchura de embarrado	Grosor de embarrado
--------------------	--------------------	----------	--------------------	---------------------	----------------------	---------------------

CABS4-5TN-400	549310	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Acero	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS4-5TN-600	549260	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Acero	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10TN-400	549320	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Acero	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS2-10TN-600	549270	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Acero	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/3


Número de catálogo	Número de artículo	Fondo (D)	Anchura (W)	A	B	C
CABS4-5TN-400	549310	39mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm
CABS4-5TN-600	549260	39mm	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm
CABS2-10TN-400	549320	39mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm
CABS2-10TN-600	549270	39mm	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
CABS4-5TN-400	549310	0.8 kg
CABS4-5TN-600	549260	0.84 kg
CABS2-10TN-400	549320	0.77 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
CABS2-10TN-600	549270	0.81 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE