


## nVent CADDY Speed Link SLS con gancho



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual.

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

## ESPECIFICACIONES

**Factor de seguridad de carga estática:** 5:01

**Acabado:** Electrogalvanizado

De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

| Número de catálogo | SLS2L1 | SLS2L10 | SLS2L2 | SLS2L3 | SLS3L1 | SLS3L10 | SLS3L2 | SLS3L3 | SLS3L5 | SLS3L7 |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|--------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|

|                             |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Número de artículo          | 196741                               | 196746                               | 196742                               | 196743                               | 196747                               | 196752                               | 196748                               | 196749                               | 196750                               | 196751                               |
| Material                    | Steel Aleación de zinc Polypropylene | Steel Aleación de zinc Polypropylene | Steel Aleación de zinc Polypropylene | Steel Aleación de zinc Polypropylene | Steel Aleación de zinc Polypropylene | Steel Aleación de zinc Polypropylene | Steel Aleación de zinc Polypropylene | Steel Aleación de zinc Polypropylene | Steel Aleación de zinc Polypropylene | Steel Aleación de zinc Polypropylene |
| Diámetro del cable de acero | 2 mm                                 | 2 mm                                 | 2 mm                                 | 2 mm                                 | 3 mm                                 | 3 mm                                 | 3 mm                                 | 3 mm                                 | 3 mm                                 | 3 mm                                 |
| Longitud del cable de acero | 1m                                   | 10m                                  | 2m                                   | 3m                                   | 1m                                   | 10m                                  | 2m                                   | 3m                                   | 5m                                   | 7m                                   |
| A                           | 57 mm                                | 57 mm                                | 57 mm                                | 57 mm                                | 57.6 mm                              | 57.6 mm                              | 57.6 mm                              | 57.6 mm                              | 57.6 mm                              | 57.6 mm                              |
| B                           | 20 mm                                | 20 mm                                | 20 mm                                | 20 mm                                | 23.2 mm                              | 23.2 mm                              | 23.2 mm                              | 23.2 mm                              | 23.2 mm                              | 23.2 mm                              |
| C                           | 5.5 mm                               | 5.5 mm                               | 5.5 mm                               | 5.5 mm                               | 6.1 mm                               | 6.1 mm                               | 6.1 mm                               | 6.1 mm                               | 6.1 mm                               | 6.1 mm                               |
| Altura 1 (H1)               | 53mm                                 | 53mm                                 | 53mm                                 | 53mm                                 | 53mm                                 | 53mm                                 | 53mm                                 | 53mm                                 | 53mm                                 | 53mm                                 |
| Altura 2 (H2)               | 43.5mm                               | 43.5mm                               | 43.5mm                               | 43.5mm                               | 46.5mm                               | 46.5mm                               | 46.5mm                               | 46.5mm                               | 46.5mm                               | 46.5mm                               |
| Tamaño de rosca (TS)        | M8                                   | M8                                   | M8                                   | M8                                   | M12                                  | M12                                  | M12                                  | M12                                  | M12                                  | M12                                  |
| Anchura (W)                 | 16 mm                                | 16 mm                                | 16 mm                                | 16 mm                                | 20 mm                                | 20 mm                                | 20 mm                                | 20 mm                                | 20 mm                                | 20 mm                                |
| Tamaño de taladro (HS)      | 8 - 10 mm                            | 8 - 10 mm                            | 8 - 10 mm                            | 8 - 10 mm                            | 12 - 14 mm                           | 12 - 14 mm                           | 12 - 14 mm                           | 12 - 14 mm                           | 12 - 14 mm                           | 12 - 14 mm                           |
| Tamaño de ranura (SS)       | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm               | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm               | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm               | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm               | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm              | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm              | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm              | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm              | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm              | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm              |
| Espesor (T)                 | 4 mm Max                             | 4 mm Max                             | 4 mm Max                             | 4 mm Max                             | 6 mm Max                             | 6 mm Max                             | 6 mm Max                             | 6 mm Max                             | 6 mm Max                             | 6 mm Max                             |
| Carga estática              | 270N                                 | 270N                                 | 270N                                 | 270N                                 | 670N                                 | 670N                                 | 670N                                 | 670N                                 | 670N                                 | 670N                                 |


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El dispositivo de bloqueo de 2mm es compatible con Canales C del Tipo E0 y E0L.

El dispositivo de bloqueo de 3mm es compatible con Canales C del Tipo E1, E2, E2L, E3, E4, E5 y con Canales Strut Perforados del Tipo C, A, AS, CC y AA.

La carga total por cable en un arreglo de trapecios multinivel no debe exceder la carga estatica indicada.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

