

# Terminal de 1 orificio con compensación



## CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo LA nVent ERICO Cadweld únicamente

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Material                         | Acabado  | Tipo     | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|-------------|
| B101CEOL           | Cobre                            | Estañado | NEMA®    | 15.88 mm   | 63.5mm       | 25.4 mm     |
| B101CEOL001        | Cobre                            | Estañado | NEMA®    | 15.88 mm   | 63.5mm       | 25.4 mm     |
| B101QQOL           | Cobre                            | Estañado | NEMA®    | 15.87 mm   | 64mm         | 25.4 mm     |
| B101DEOL           | Cobre                            | Estañado | NEMA®    | 17.53 mm   | 68.33mm      | 25.4 mm     |
| B101SQOL           | Cobre                            | Estañado | NEMA®    | 14.26 mm   | 68mm         | 25.4 mm     |
| B305SS             | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) |          | No-NEMA® | 20.07 mm   | 91.44mm      | 29.97 mm    |

| Número de catálogo | Material | Acabado  | Tipo     | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|----------|----------|----------|------------|--------------|-------------|
| B305TC             | Cobre    | Estañado | No-NEMA® | 20 mm      | 91.4mm       | 30 mm       |
| B101EEOL           | Cobre    | Estañado | NEMA®    | 19.05 mm   | 76.2mm       | 25.4 mm     |
| B101EFOL001        | Cobre    | Estañado | NEMA®    | 19.05 mm   | 76.2mm       | 31.75 mm    |
| B101EGOL           | Cobre    | Estañado | NEMA®    | 19.05 mm   | 82.55mm      | 38.1 mm     |
| B101GGOL           | Cobre    | Estañado | NEMA®    | 31.75 mm   | 107.95mm     | 38.1 mm     |
| B101GHOL           | Cobre    | Estañado | NEMA®    | 31.75 mm   | 127mm        | 50.8 mm     |
| B101GHOL001        | Cobre    | Estañado | NEMA®    | 31.75 mm   | 127mm        | 50.8 mm     |

| Table 2/3          |             |         |          |          |                        |            |
|--------------------|-------------|---------|----------|----------|------------------------|------------|
| Número de catálogo | Espesor (T) | A       | B        | C        | Tamaño de taladro (HS) | Ángulo (a) |
| B101CEOL           | 3.18 mm     | 12.7 mm | 25.4 mm  | 22.23 mm | 11.11 mm               | 45 °       |
| B101CEOL001        | 3.18 mm     | 12.7 mm | 25.4 mm  | 22.23 mm | 17.46 mm               | 45 °       |
| B101QQOL           | 3.17 mm     | 12 mm   | 22 mm    | 19 mm    | 11.1 mm                | 45 °       |
| B101DEOL           | 4.76 mm     | 14.3 mm | 28.58 mm | 22.23 mm | 14.29 mm               | 45 °       |
| B101SQOL           | 4.76 mm     | 14 mm   | 28 mm    | 20.5 mm  | 14.2 mm                | 45 °       |
| B305SS             | 5.08 mm     | 15 mm   | 33.78 mm | 39.88 mm | 17 mm                  | 45 °       |
| B305TC             | 5 mm        | 15 mm   | 33.78 mm | 39.88 mm | 17 mm                  | 45 °       |
| B101EEOL           | 6.35 mm     | 15.9 mm | 32.54 mm | 26.92 mm | 14.29 mm               | 45 °       |
| B101EFOL001        | 6.35 mm     | 15.9 mm | 32.54 mm | 26.92 mm | 17.46 mm               | 45 °       |

| Número de catálogo | Espesor (T) | A       | B        | C        | Tamaño de taladro (HS) | Ángulo (a) |
|--------------------|-------------|---------|----------|----------|------------------------|------------|
| B101EGOL           | 6.35 mm     | 19.1 mm | 38.1 mm  | 26.92 mm | 17.46 mm               | 45 °       |
| B101GGOL           | 9.53 mm     | 19.1 mm | 44.45 mm | 38.1 mm  | 17.46 mm               | 45 °       |
| B101GHOL           | 9.53 mm     | 25.4 mm | 60.33 mm | 38.1 mm  | 17.46 mm               | 45 °       |
| B101GHOL001        | 9.53 mm     | 25.4 mm | 60.33 mm | 38.1 mm  | 20.64 mm               | 45 °       |


Table 3/3

| Número de catálogo | Tamaño del conductor equivalente |
|--------------------|----------------------------------|
| B101CEOL           | 80.63mm <sup>2</sup>             |
| B101CEOL001        | 80.63mm <sup>2</sup>             |
| B101QQOL           | 81mm <sup>2</sup>                |
| B101DEOL           | 120.94mm <sup>2</sup>            |
| B101SQOL           | 121mm <sup>2</sup>               |
| B305SS             | 152.23mm <sup>2</sup>            |
| B305TC             | 152.23mm <sup>2</sup>            |
| B101EEOL           | 161.26mm <sup>2</sup>            |
| B101EFOL001        | 201.57mm <sup>2</sup>            |
| B101EGOL           | 241.89mm <sup>2</sup>            |
| B101GGOL           | 362.83mm <sup>2</sup>            |
| B101GHOL           | 483.77mm <sup>2</sup>            |
| B101GHOL001        | 483.77mm <sup>2</sup>            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**