



Bases de terminal aéreo, ajustable estampada, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para usar sobre superficies en pendiente, verticales o planas

La lengüeta de soporte del terminal aéreo se puede ajustar en el campo, lo que elimina la necesidad de adaptadores giratorios

Disponible de manera preconfigurada para aplicaciones verticales

Instalar con adhesivo o fijaciones de tornillos

Tensión positiva del perno único para sujeción del cable en múltiples direcciones

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Tipo	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)
LPA30212	Aluminio		1/2" UNC	Piso	7.14 mm	88.9mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Tipo	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)
LPA30212V	Aluminio		1/2" UNC	Vertical	7.14 mm	88.9mm
LPA30258	Aluminio		5/8" UNC	Piso	7.14 mm	88.9mm
LPA30258V	Aluminio		5/8" UNC	Vertical	7.14 mm	88.9mm
LPC30212	Bronce, Brass		1/2" UNC	Piso	7.14 mm	88.9mm
LPC30212V	Bronce, Brass		1/2" UNC	Vertical	7.14 mm	88.9mm
LPC30238	Bronce, Brass		3/8" UNC	Piso	7.14 mm	88.9mm
LPC30238V	Bronce, Brass		3/8" UNC	Vertical	7.14 mm	88.9mm
LPC30258	Bronce, Brass		5/8" UNC	Piso	7.14 mm	88.9mm
LPC30258V	Bronce, Brass		5/8" UNC	Vertical	7.14 mm	88.9mm
LPC302L12	Bronce, Brass	Estañado	1/2" UNC	Piso	7.14 mm	88.9mm
LPC302L12V	Bronce, Brass	Estañado	1/2" UNC	Vertical	7.14 mm	88.9mm
LPC302L38	Bronce, Brass	Estañado	3/8" UNC	Piso	7.14 mm	88.9mm
LPC302L38V	Bronce, Brass	Estañado	3/8" UNC	Vertical	7.14 mm	88.9mm
LPC302L58	Bronce, Brass	Estañado	5/8" UNC	Piso	7.14 mm	88.9mm
LPC302L58V	Bronce, Brass	Estañado	5/8" UNC	Vertical	7.14 mm	88.9mm

Table 2/2


Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)
LPA30212	34.92 mm	101.6 mm
LPA30212V	34.92 mm	101.6 mm

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)
LPA30258	34.92 mm	101.6 mm
LPA30258V	34.92 mm	101.6 mm
LPC30212	34.92 mm	101.6 mm
LPC30212V	34.92 mm	101.6 mm
LPC30238	34.92 mm	101.6 mm
LPC30238V	34.92 mm	101.6 mm
LPC30258	34.92 mm	101.6 mm
LPC30258V	34.92 mm	101.6 mm
LPC302L12	34.92 mm	101.6 mm
LPC302L12V	34.92 mm	101.6 mm
LPC302L38	34.92 mm	101.6 mm
LPC302L38V	34.92 mm	101.6 mm
LPC302L58	34.92 mm	101.6 mm
LPC302L58V	34.92 mm	101.6 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las bases de tipo vertical son preconfiguradas en fábrica para aplicaciones de montaje vertical.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.