

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+1



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto, pero conectable con capacidad nominal para sobretensiones, con un ancho mínimo de raíl DIN

No se requiere fusible de repuesto externo hasta 315 A (solo IEC)

El clip de retención asegura un mejor rendimiento de resistencia a vibraciones e impactos

Indicación de estado roja/verde y contactos estándar tipo C para monitorización remota


ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	DT27511R
Tensión nominal del sistema (Un)	60 V
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	305 V N-PE 75 V L-N
Corriente de descarga nominal (In), IEC, L-N	20kA 8/20 µs
Corriente de descarga nominal (In), IEC, N-PE	40kA 8/20 µs
Corriente de descarga máx. (Imax), IEC, L-N	50kA 8/20 µs

Número de catálogo	DT27511R
Corriente de descarga máxima (I _{max}), IEC, N-PE	65kA 8/20 µs
Nivel de protección de tensión (U _p), L-N	800V
Nivel de protección de tensión (U _p), N-PE	1500V
Fusible de respaldo en Isccr	250 A @ 50 kA 315 A @ 25 kA
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tiempo de respuesta, L-N	25 ns Max
Tiempo de respuesta, N-PE	100 ns Max
Modos de protección	L-N N-PE
Capacidad de corriente de cortocircuito (Isccr)	25kA 50kA
Sobretensión temporal 120 min (U _t /modo), L-N	114 V resistir
Resistencia a sobretensión temporal de 200 ms (U _t), N-PE	1200V
Resistencia a sobretensión temporal de 5 s (U _t), L-N	114V
Corriente de descarga nominal (I _n), UL	20kA 8/20 µs
Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	100kA
Protección de tensión nominal (VPR), L-N	330V
Protección de tensión nominal (VPR), N-PE	1000V
Tecnología	Desconexión térmica
Conexión, maciza	35 mm ² Max
Conexión, trenzada	25 mm ² Max
Par de apriete (TQ)	4.5 N·m
Humedad	5 - 95
Temperatura	-35 to 85 °C
Material del armario	UL® 94V-0 Termoplástico
Clasificación del armario	IP 20
Montaje	35 mm top sombrero DIN rail
Capacidad de conmutación de contactos remotos	1 A @ 250 VAC 1 A @ 125 VAC 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 12 VDC
Contactos remotos	Sí
Indicación de estado	Bandera mecánica
Fondo (D)	69mm

Número de catálogo	DT27511R
Altura (H)	90 mm
Anchura (W)	36 mm
Peso por unidad	0.23 kg
Detalles de la certificación	UL® 1449 Edición 5 Tipo 1CA
De conformidad con	EN 61643-11 Type 2 IEC® 61643-11 Clase II
Módulo de repuesto	DT275M SGT240M

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE