

# Aislante de soporte de barra colectora plano ajustable



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Úselo con el raíl de soporte de barra colectora plano ajustable para crear soportes personalizados de barra colectora

Se ajusta rápidamente para recibir varios espesores de barras colectoras

Alta resistencia a fuerzas de cortocircuito

Brinda excelente protección eléctrica para el equipo

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Tensión máxima de servicio, IEC (Ui) | Temperatura de funcionamiento | De conformidad con | Grado de inflamabilidad |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|

|         |        |                                         |            |               |                                                                     |           |
|---------|--------|-----------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| SIALP-B | 504991 | Poliamida reforzada con fibra de vidrio | 1000, 1500 | -40 to 130 °C | IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | UL® 94V-0 |
|---------|--------|-----------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura de embarrado | Grosor de embarrado | Altura (H) | A     | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|-------|-----------------|
| SIALP-B            | 504991             | 30 - 125 mm          | 5 - 10 mm           | 70 mm      | 34 mm | 0.26 kg         |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**