

# Placa de Entrada de Cables Alta, CEPH



La entrada de cables CEPH proporciona una entrada de cables profesional muy plana y compacta con un sellado muy hermético. La forma especial del ojal del cono de membrana ayuda a garantizar una protección óptima contra tirones.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)

CE

IP66

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Entrada de cables rápida y rentable con un sellado hermético para cables de entrada y/o conductos neumáticos dentro de un armario. Se puede fijar con tornillos o con el sistema de encaje a presión integrado que funciona para grosores de pared de 1,5 a 2,5 mm.

Acabado: Negro

Inflamabilidad: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6 / TPE

Cantidad por embalaje: 1 unidad

Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)

Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C

## ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                    |                                |                                                                                              |                      |        |         |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Cantidad de entradas de cables | Entrada de cable                                                                             | Tamaño de mecanizado | Altura | Anchura |
| CEPH1324           | 58306              | 13                             | (10) 3.2 - 6.3 mm, (3) 16.0 - 20.5 mm                                                        | 36 x 112mm           | 58mm   | 149.6mm |
| CEPH16124          | 58308              | 16                             | (8) 3.2 - 5.5 mm, (6) 5.0 - 8.5 mm, (2) 9.5 - 14.5 mm                                        | 36 x 112mm           | 58mm   | 149.6mm |
| CEPH1624           | 58307              | 16                             | (2) 3.2 - 6.3 mm, (9) 4.0 - 7.5 mm, (1) 5.5 - 10.5 mm, (1) 8.0 - 12.5 mm, (3) 12.0 - 16.2 mm | 36 x 112mm           | 58mm   | 149.6mm |
| CEPH2024           | 58309              | 20                             | (12) 3.2 - 6.3 mm, (8) 5.5 - 10.5 mm                                                         | 36 x 112mm           | 58mm   | 149.6mm |
| CEPH2124           | 58313              | 21                             | (1) 3.2 - 6.3 mm, (14) 4.0 - 7.5 mm, (4) 5.5 - 10.5 mm, (2) 8.0 - 12.5 mm                    | 36 x 112mm           | 58mm   | 149.6mm |
| CEPH3224           | 58314              | 32                             | (32) 3.2 - 6.3 mm                                                                            | 36 x 112mm           | 58mm   | 149.6mm |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.