

A2 Standard Coupler, Coated



Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

Multiple coatings available

ESPECIFICACIONES

Protector del acoplador: Estándar

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Estándar de acabado	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Ancho hexagonal (W)
EL12A2NGV	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	12 mm	#4	10M	17 mm

Número de catálogo	Acabado	Estándar de acabado	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Ancho hexagonal (W)
EL16A2NGV	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	16 mm	#5	15M	22 mm
EL20A2NGV	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	20 mm	#6	20M	27 mm
EL22A2NGV	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	22 mm	#7		
EL25A2NGV	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	25 mm	#8	25M	
EL28A2NES	Recubierto de epoxi	ASTM® A775/A775M Y AASHTO M284	28 mm	#9	30M	
EL28A2NGV	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	28 mm	#9	30M	
EL32A2NGV	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	32 mm	#10		
EL36A2NES	Recubierto de epoxi	ASTM® A775/A775M Y AASHTO M284	36 mm	#11	35 MILLONES	
EL36A2NGV	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	36 mm	#11	35 MILLONES	
EL40A2NGV	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	40 mm			
EL43TA2NGV	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	43 mm	#14	45 MILLONES	
EL57TA2NGV	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	57 mm	#18	55 MILLONES	
EL50TA2NGV	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	50 mm			


Table 2/2

Número de catálogo	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Profundidad de la barra (BD)	Espacio de la barra (BG)	Peso por unidad
EL12A2NGV		42mm	15mm	12mm	0.06 kg
EL16A2NGV		56mm	22mm	12mm	0.12 kg
EL20A2NGV		72mm	28mm	16mm	0.24 kg
EL22A2NGV	32 mm	81mm	32mm	17mm	0.35 kg
EL25A2NGV	36 mm	86mm	34mm	18mm	0.45 kg
EL28A2NES	40 mm	92mm	38mm	16mm	0.58 kg
EL28A2NGV	40 mm	92mm	38mm	16mm	0.58 kg
EL32A2NGV	45 mm	97mm	40mm	17mm	0.76 kg
EL36A2NES	50 mm	102mm	43mm	16mm	0.99 kg
EL36A2NGV	50 mm	102mm	43mm	16mm	0.99 kg
EL40A2NGV	55 mm	127mm	55mm	17mm	1.38 kg
EL43TA2NGV	60 mm	137mm	56mm	25mm	1.92 kg
EL57TA2NGV	80 mm	168mm	71mm	26mm	4.14 kg
EL50TA2NGV	70 mm	167mm	71mm	25mm	3 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.