


# Panel frontal U-Profile de la unidad del plug-in para la forma de la manija 1



Panel frontal de perfil en U. Permite el ensamblaje del mango de extracción de forma trapezoidal Form 1. El panel frontal se puede proteger con una junta textil.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Perfil Al, anodizado delantero, conductor trasero

Panel frontal, U-perfil, blindable

Pin de alineación prensado-en, acero inoxidable

## ESPECIFICACIONES

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Material:</b>            | Aluminio                      |
| <b>Acabado:</b>             | Anodizado; Pasivado           |
| <b>Tipo de accesorio:</b>   | Panel frontal                 |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Panel frontal                 |
| <b>Tipo:</b>                | Panel frontal con mango (PIU) |
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | No (Retrofitable)             |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango | Montaje | Tipo de junta |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|---------|---------------|
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|---------|---------------|

|           |    |      |   |                  |                       |            |
|-----------|----|------|---|------------------|-----------------------|------------|
| 30848-461 | 3U | 4HP  | 1 | Trapezio, tipo 1 | Atornillado delantero | Textil EMC |
| 30848-463 | 3U | 6HP  | 1 | Trapezio, tipo 1 | Atornillado delantero | Textil EMC |
| 30848-465 | 3U | 8HP  | 1 | Trapezio, tipo 1 | Atornillado delantero | Textil EMC |
| 30848-468 | 6U | 4HP  | 1 | Trapezio, tipo 1 | Atornillado delantero | Textil EMC |
| 30848-466 | 3U | 10HP | 1 | Trapezio, tipo 1 | Atornillado delantero | Textil EMC |
| 30848-467 | 3U | 12HP | 1 | Trapezio, tipo 1 | Atornillado delantero | Textil EMC |
| 30848-470 | 6U | 6HP  | 1 | Trapezio, tipo 1 | Atornillado delantero | Textil EMC |
| 30848-472 | 6U | 8HP  | 1 | Trapezio, tipo 1 | Atornillado delantero | Textil EMC |
| 30848-473 | 6U | 10HP | 1 | Trapezio, tipo 1 | Atornillado delantero | Textil EMC |
| 30848-474 | 6U | 12HP | 1 | Trapezio, tipo 1 | Atornillado delantero | Textil EMC |

Table 2/3

| Número de catálogo | Acabado frontal | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con              | Fondo (D) | Altura (H) |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------|------------|
| 30848-461          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 128.4mm    |
| 30848-463          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 128.4mm    |
| 30848-465          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 128.4mm    |
| 30848-468          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 261.8mm    |
| 30848-466          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 128.4mm    |

| Número de catálogo | Acabado frontal | Acabado trasero | Borde tratados | De conformidad con              | Fondo (D) | Altura (H) |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------|------------|
| 30848-467          | Anodizado       | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 128.4mm    |
| 30848-470          | Anodizado       | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 261.8mm    |
| 30848-472          | Anodizado       | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 261.8mm    |
| 30848-473          | Anodizado       | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 261.8mm    |
| 30848-474          | Anodizado       | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 261.8mm    |

Table 3/3


| Número de catálogo | Anchura (W) | Envío rápido |
|--------------------|-------------|--------------|
| 30848-461          | 20mm        | No           |
| 30848-463          | 30.1mm      | No           |
| 30848-465          | 40.3mm      | No           |
| 30848-468          | 20mm        | No           |
| 30848-466          | 50.5mm      | No           |
| 30848-467          | 60.6mm      | No           |
| 30848-470          | 30.1mm      | No           |
| 30848-472          | 40.3mm      | No           |
| 30848-473          | 50.5mm      | No           |
| 30848-474          | 60.6mm      | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el sello de perfil EMC por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**