

nVent CADDY Speed Link SLK con lazo



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un lazo pre-ensamblado

Solución fácil y flexible para fijar a la estructura de la construcción

El Cable rodea la estructura y se pasa a través del lazo para una rápida instalación

Ideal para fijar a vigas y otros elementos estructurales

Fácil de utilizar en espacios reducidos

Fijación en lazo directamente a la tubería, conductos u otros conjuntos colgantes

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud (L)	Altura (H)
--------------------	--------------------	----------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	------------


SLK15L10LP	196603	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	10m	101.6mm	55 mm
SLK15L1LP	196601	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L1LPR2	196628	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LP	196514	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LPR2	196629	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LP	196515	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LPR2	196630	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L5LP	196516	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK15L5LPR2	196631	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK15L7LP	196602	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	7m	101.6mm	55 mm
SLK2L10LP	196606	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	10m	101.6mm	55 mm
SLK2L1LP	196604	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	1m	101.6mm	55 mm

SLK2L2LP	196543	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK2L3LP	196544	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK2L5LP	196545	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK2L7LP	196605	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	7m	101.6mm	55 mm
SLK3L10LP	196711	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	10m	101.6mm	62 mm
SLK3L1LP	196706	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	1m	101.6mm	62 mm
SLK3L2LP	196707	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	2m	101.6mm	62 mm
SLK3L3LP	196708	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	3m	101.6mm	62 mm
SLK3L5LP	196709	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	5m	101.6mm	62 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática	Certificaciones
SLK15L10LP	196603	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L1LP	196601	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L1LPR2	196628	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática	Certificaciones
SLK15L2LP	196514	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L2LPR2	196629	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L3LP	196515	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L5LP	196516	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L5LPR2	196631	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L7LP	196602	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L10LP	196606	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L1LP	196604	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L2LP	196543	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3LP	196544	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L5LP	196545	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L7LP	196605	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK3L10LP	196711	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L1LP	196706	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2LP	196707	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3LP	196708	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5LP	196709	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

