

Protector contra sobrevoltaje de cable coaxial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Sencilla instalación de enchufe

Provisto con soporte de montaje y conector a tierra flotante

Baja pérdida de inserción y retorno

Amplio espectro de frecuencia de operación

ESPECIFICACIONES

Capacitancia:	1.5 pF
Resistencia de aislamiento:	10
Corriente de descarga máxima (Imax), por modo:	20kA 8/20 µs
Vida útil ante impulsos:	400 @ 500 A 10/1000 µs
Frecuencia:	0 - 3 GHz
Clasificación del armario:	IP 20;NEMA®-1
Material del armario:	Metal
Temperatura:	-40 to 90 °C

Table 1/2


Número de catálogo	Tamaño máximo del cable del terminal de tierra	Tipo de conexión	Tensión de cebado a 100 V/ μ s	Tensión de cebado a 100 V/s	Fondo (D)	Altura (H)
CSP1BNC600	2.5mm ²	BNC, varón/mujer	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1BNC90	2.5mm ²	BNC, varón/mujer	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1F600	2.5mm ²	Tipo F, macho/hembra	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1F90	2.5mm ²	Tipo F, macho/hembra	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1NB600	2.5mm ²	Tipo N, hembra/hembra	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NB90	2.5mm ²	Tipo N, hembra/hembra	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1NBM600	2.5mm ²	N-Bulkhead, masculino/femenino	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NBM90	2.5mm ²	N-Bulkhead, masculino/femenino	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1NMF600	2.5mm ²	Tipo N, macho/hembra	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NMF90	2.5mm ²	Tipo N, macho/hembra	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1SMA600	2.5mm ²	SMA, masculino/femenino	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1SMA90	2.5mm ²	SMA, masculino/femenino	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Anchura (W)	Peso por unidad
CSP1BNC600	25 mm	0.13 kg
CSP1BNC90	25 mm	0.13 kg

Número de catálogo	Anchura (W)	Peso por unidad
CSP1F600	25 mm	0.13 kg
CSP1F90	25 mm	0.13 kg
CSP1NB600	25 mm	0.13 kg
CSP1NB90	25 mm	0.13 kg
CSP1NBM600	25 mm	0.13 kg
CSP1NBM90	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF600	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF90	25 mm	0.13 kg
CSP1SMA600	25 mm	0.13 kg
CSP1SMA90	25 mm	0.13 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.