

Enlace de raíl de soldadura por arco, señal, formado



CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Incluye cable de compuesto de trenzado flexible para ofrecer la máxima flexibilidad


Alta duración

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Acabado	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Longitud (L)	Diámetro (Ø)
SBBDDHH9	Copper, Acero	Electro galvanizado, Pregalvanizado	BD	5/16" Bondstrand	203.2mm	7.67 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.