

# Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN DT1



## CERTIFICACIONES



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo                             | DT1150M      | DT1350M      | DT1750M      | DT1480M      | DT175M       | DT1300M      |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tensión nominal del sistema (Un)               | 120 V        | 277 V        | 600 V        | 400 V        | 60 V         | 240 V        |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc) | 150 V        | 350 V        | 750 V        | 480 V        | 75 V         | 300 V        |
| Corriente de descarga nominal (In), IEC        | 20kA 8/20 µs | 20kA 8/20 µs | 20kA 8/20 µs | 20kA 8/20 µs | 20kA 8/20 µs | 20kA 8/20 µs |
| Corriente de descarga máxima (Imax), IEC       | 50kA 8/20 µs | 50kA 8/20 µs | 35kA 8/20 µs | 50kA 8/20 µs | 50kA 8/20 µs | 50kA 8/20 µs |

| Número de catálogo                     | DT1150M                 | DT1350M                 | DT1750M                 | DT1480M                 | DT175M                  | DT1300M                 |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Corriente de descarga nominal (In), UL | 20kA 8/20 µs            | 20kA 8/20 µs            | 20kA 8/20 µs            | 20kA 8/20 µs            | 20kA 8/20 µs            | 20kA 8/20 µs            |
| Frecuencia                             | 50 - 60 Hz              | 50 - 60 Hz              | 50 - 60 Hz              | 50 - 60 Hz              | 50 - 60 Hz              | 50 - 60 Hz              |
| Temperatura                            | -35 to 85 °C            | -35 to 85 °C            | -35 to 85 °C            | -35 to 85 °C            | -35 to 85 °C            | -35 to 85 °C            |
| Material del armario                   | UL® 94V-0 Termoplástico | UL® 94V-0 Termoplástico | UL® 94V-0 Termoplástico | UL® 94V-0 Termoplástico | UL® 94V-0 Termoplástico | UL® 94V-0 Termoplástico |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE