


Unión prefabricada de terminal



Las uniones de terminales prefabricados se hacen de acuerdo a las especificaciones del cliente. El uso común incluye la unión y la puesta a tierra de la bandeja portacables, las uniones de estructura, los cables del supresor de picos y los puentes de alimentación.

DIAGRAMAS



CARACTERÍSTICAS

Fabricado con cable de cobre recocido sin revestimiento

Terminales NEMA® de cobre estañado soldados al cable con conexiones nVent ERICO Cadweld

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre
Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Configuración de terminal	Tamaño del conductor	Número de conductores	Longitud 1	Longitud 2	Anchura
B2121L8	B212	#4 varado	7	203 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2121V12	B212	#2 varado	7	305 mm	37.3 mm	25.4 mm

Número de catálogo	Configuración de terminal	Tamaño del conductor	Número de conductores	Longitud 1	Longitud 2	Anchura
B2122G16	B212	2/0 varados	7	406 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2122Q00318	B212	4/0 varados	7	8077 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2122Q20	B212	4/0 varados	7	508 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2122Q24	B212	4/0 varados	7	610 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2131L15	B213	#4 varado	7	381 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L20	B213	#4 varado	7	508 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L22	B213	#4 varado	7	559 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L24	B213	#4 varado	7	610 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L28	B213	#4 varado	7	711 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L32	B213	#4 varado	7	813 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L35	B213	#4 varado	7	889 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L38	B213	#4 varado	7	965 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L42	B213	#4 varado	7	1067 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L44	B213	#4 varado	7	1118 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131V18	B213	#2 varado	7	457 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131V36	B213	#2 varado	7	914 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132G11	B213	2/0 varados	7	279 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132G14	B213	2/0 varados	7	356 mm	82.6 mm	25.4 mm

Número de catálogo	Configuración de terminal	Tamaño del conductor	Número de conductores	Longitud 1	Longitud 2	Anchura
B2132Q18	B213	4/0 varados	7	457 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132Q48	B213	4/0 varados	7	1219 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132Q54	B213	4/0 varados	7	1372 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132Q60	B213	4/0 varados	7	1524 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132V18	B213	250 kcmil varados	19	457 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2162C72	B216	1/0 varados	7	1829 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2162C96	B216	1/0 varados	7	2438 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2162Q24	B216	4/0 varados	7	610 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2162Q8	B216	4/0 varados	7	203 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2171L24	B217	#4 varado	7	610 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172C12	B217	1/0 varados	7	305 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172G24	B217	2/0 varados	7	610 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172Q00196	B217	4/0 varados	7	4978 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172Q12	B217	4/0 varados	7	305 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172Q24	B217	4/0 varados	7	610 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2182Q30	B218	4/0 varados	7	762 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2192C12	B219	1/0 varados	7	305 mm	82.6 mm	25.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Espesor	Tamaño de taladro	Ángulo
--------------------	---------	-------------------	--------

B2121L8	4.8 mm	14.3 mm	
B2121V12	4.8 mm	14.3 mm	
B2122G16	4.8 mm	14.3 mm	
B2122Q00318	4.8 mm	14.3 mm	
B2122Q20	4.8 mm	14.3 mm	
B2122Q24	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L15	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L20	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L22	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L24	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L28	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L32	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L35	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L38	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L42	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L44	4.8 mm	14.3 mm	
B2131V18	4.8 mm	14.3 mm	
B2131V36	4.8 mm	14.3 mm	
B2132G11	4.8 mm	14.3 mm	

B2132G14	4.8 mm	14.3 mm	
B2132Q18	4.8 mm	14.3 mm	
B2132Q48	4.8 mm	14.3 mm	
B2132Q54	4.8 mm	14.3 mm	
B2132Q60	4.8 mm	14.3 mm	
B2132V18	4.8 mm	14.3 mm	
B2162C72	4.8 mm	14.3 mm	
B2162C96	4.8 mm	14.3 mm	
B2162Q24	4.8 mm	14.3 mm	
B2162Q8	4.8 mm	14.3 mm	
B2171L24	4.8 mm	14.3 mm	
B2172C12	4.8 mm	14.3 mm	
B2172G24	4.8 mm	14.3 mm	
B2172Q00196	4.8 mm	14.3 mm	
B2172Q12	4.8 mm	14.3 mm	
B2172Q24	4.8 mm	14.3 mm	
B2182Q30	4.8 mm	14.3 mm	45 °
B2192C12	4.8 mm	14.3 mm	45 °

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.