

Pivote para pedestal



Un mecanismo giratorio proporciona una forma fácil de girar un gabinete HMI a una posición de funcionamiento conveniente. Está diseñado para usarse entre la parte inferior de un gabinete HMI y un pedestal. La pieza giratoria es de bajo perfil y tiene una abertura central grande además de una superficie de rodamiento grande sin tambaleo. El mecanismo giratorio puede bloquearse en cualquier posición para contar con una operación segura.

CARACTERÍSTICAS

La rotación permite una rotación máxima de 350 grados.

Se incluyen los herrajes y la junta para acoplar el gabinete

ASWV88 tiene topes integrales en incrementos de 30 grados entre 60 grados y 180 grados de rotación

No use la pieza giratoria entre un soporte superior y un gabinete.

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio
Acabado: Anodizado

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Tamaño máximo del armario
ASWV88	37760	33mm	203mm	203mm	3.81mm	838 x 610 x 610mm
ASWV44	37770	27mm	102mm	102mm	3.81mm	610 x 610 x 406mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.