

# Trenzado plano FRCB en bobina, cobre simple



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Los trenzados en bobina se usan principalmente para la distribución eléctrica o las aplicaciones de conexión a tierra

Material no magnético

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Corriente nominal | Sección transversal | Número de conductores | Diámetro del cable | Longitud |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| FRCB15-10          | 557030             | 75A               | 10mm <sup>2</sup>   | 576                   | 0.15mm             | 25m      |
| FRCB15-100         | 557150             | 360A              | 100mm <sup>2</sup>  | 5664                  | 0.15mm             | 25m      |
| FRCB15-16          | 557040             | 120A              | 16mm <sup>2</sup>   | 896                   | 0.15mm             | 25m      |
| FRCB15-25          | 557060             | 150A              | 25mm <sup>2</sup>   | 1404                  | 0.15mm             | 25m      |

| Número de catálogo | Número de artículo | Corriente nominal | Sección transversal | Número de conductores | Diámetro del cable | Longitud |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| FRCB15-35          | 557080             | 200A              | 35mm <sup>2</sup>   | 1980                  | 0.15mm             | 25m      |
| FRCB15-40          | 557090             | 220A              | 40mm <sup>2</sup>   | 2272                  | 0.15mm             | 25m      |
| FRCB15-50          | 557100             | 250A              | 50mm <sup>2</sup>   | 2848                  | 0.15mm             | 25m      |
| FRCB15-75          | 557130             | 300A              | 75mm <sup>2</sup>   | 4256                  | 0.15mm             | 25m      |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor | Anchura | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|---------|---------|-----------------|
| FRCB15-10          | 557030             | 1.5 mm  | 10 mm   | 0.1 kg          |
| FRCB15-100         | 557150             | 4 mm    | 40 mm   | 1 kg            |
| FRCB15-16          | 557040             | 1.5 mm  | 15 mm   | 0.16 kg         |
| FRCB15-25          | 557060             | 1.5 mm  | 23 mm   | 0.25 kg         |
| FRCB15-35          | 557080             | 2.5 mm  | 23 mm   | 0.35 kg         |
| FRCB15-40          | 557090             | 2.5 mm  | 25 mm   | 0.4 kg          |
| FRCB15-50          | 557100             | 3 mm    | 28 mm   | 0.5 kg          |
| FRCB15-75          | 557130             | 4 mm    | 30 mm   | 0.75 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**