


Estilo RatiopacPRO, Manijas delanteras y recorte de circulación trasera, Frente sin tornillos



La versátil funda de escritorio RatiopacPRO Style cuenta con un diseño de marco protector, tiras de goma y varias opciones de configuración.

Los adornos delanteros y traseros con la opción de tira de goma superior e inferior proporcionan protección del conector y capacidad de apilamiento integrada. El diseño de la tira de goma circulada protege la esquina y es ideal para cajas móviles más pequeñas. Para equipos más grandes, la manija delantera ofrece una conveniente protección de transporte y conector trasero.

Diseñado para componentes de 19" con guías o componentes patentados con una placa de montaje, RatiopacPRO Style satisface sus necesidades específicas.

CARACTERÍSTICAS

Estuche de escritorio con diseño de marco protector y manijas frontales para un fácil manejo. Lado trasero con una tira de goma circulante para proteger el recinto durante el transporte

Estuche para componentes de 19" (rieles de guía) o componentes propietarios (placa de montaje)

Para establecer el blindaje EMC, se deben agregar componentes adicionales al gabinete

Lado frontal para montaje en panel frontal sin tornillos y lado trasero preparado para montaje estándar en panel frontal

Cubierta inferior perforada para refrigeración por aire

Sin tornillos visibles; piezas de revestimiento desmontables sin herramientas

Para la profundidad de la placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto:	Caso
Tipo:	Caso para componentes electrónicos individuales
Familia de productos:	Estilo RatiopacPRO

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil
--------------------	-----------------	----------------	-------	----------------------	-------------	--------------

24580-314	3U	28HP	322mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-315	3U	28HP	382mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-324	3U	42HP	322mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-325	3U	42HP	382mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-326	3U	42HP	442mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-334	3U	63HP	322mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-335	3U	63HP	382mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-336	3U	63HP	442mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-344	3U	84HP	322mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-345	3U	84HP	382mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-346	3U	84HP	442mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-347	3U	84HP	502mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-424	4U	42HP	322mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-425	4U	42HP	382mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-426	4U	42HP	442mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-434	4U	63HP	322mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-435	4U	63HP	382mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-436	4U	63HP	442mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-444	4U	84HP	322mm	1	156.8mm	427.3mm

24580-445	4U	84HP	382mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-446	4U	84HP	442mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-447	4U	84HP	502mm	1	156.8mm	427.3mm

Table 2/3						
Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
24580-314	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24580-315	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24580-324	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24580-325	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24580-326	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24580-334	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
24580-335	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24580-336	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24580-344	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24580-345	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24580-346	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24580-347	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24580-424	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
24580-425	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24580-426	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24580-434	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24580-435	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24580-436	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24580-444	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24580-445	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
24580-446	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24580-447	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm

Table 3/3

Número de catálogo	Material	Grado de protección	Carga estática	Anchura	Envío rápido
24580-314	Aluminio	IP30	25kg	176.4mm	No
24580-315	Aluminio	IP30	25kg	176.4mm	No
24580-324	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-325	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-326	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-334	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-335	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-336	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-344	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-345	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-346	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No

Número de catálogo	Material	Grado de protección	Carga estática	Anchura	Envío rápido
24580-347	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-424	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-425	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-426	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-434	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-435	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-436	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-444	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-445	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-446	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-447	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para configuraciones personalizadas (colores, tamaños, etc.), visite nuestro configurador en línea (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Servicio de modificación para versiones específicas del cliente bajo petición (colores especiales, tamaños, recortes, etc.).

Servicio de montaje de lotsize 1.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE