


# Soporte de barra colectora universal con circuito neutro



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Sistema de fijación universal

Se instala fácil y rápidamente

Construcción extremadamente robusta

Brazos ajustables para la facilidad de montaje

Aislantes libres de halógenos

## ESPECIFICACIONES

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <b>Tensión máxima de servicio, IEC (Ui):</b> | 1000;1500     |
| <b>Grado de inflamabilidad:</b>              | UL® 94V-0     |
| <b>Temperatura de funcionamiento:</b>        | -40 to 130 °C |

Table 1/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | De conformidad con | Corriente nominal de aplicación típica | Embarrados por fase | Anchura de embarrado |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
|--------------------|--------------------|----------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|

|           |        |                                                  |                                                                                  |        |       |             |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| UBS1-5TN  | 551000 | Acero, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 1700 A | 1     | 30 - 125 mm |
| UBS4-5TN  | 551010 | Acero, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 3500 A | 1 - 4 | 30 - 125 mm |
| UBS1-10TN | 551060 | Acero, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 2250 A | 1     | 30 - 120 mm |
| UBS2-10TN | 551070 | Acero, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 3600 A | 1 - 2 | 30 - 120 mm |
| UBS3-10TN | 551090 | Acero, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 4500 A | 1 - 3 | 30 - 120 mm |

Table 2/3


| Número de catálogo | Número de artículo | Grosor de embarrado | Anchura (W)  | A            | B      | C      |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| UBS1-5TN           | 551000             | 5 mm                | 380 - 610 mm | 360 - 590 mm | 176 mm | 300 mm |
| UBS4-5TN           | 551010             | 5 mm                | 585 - 895 mm | 560 - 865 mm | 281 mm | 480 mm |
| UBS1-10TN          | 551060             | 10 mm               | 380 - 610 mm | 360 - 590 mm | 176 mm | 300 mm |
| UBS2-10TN          | 551070             | 10 mm               | 585 - 895 mm | 560 - 865 mm | 281 mm | 480 mm |
| UBS3-10TN          | 551090             | 10 mm               | 585 - 895 mm | 560 - 865 mm | 281 mm | 480 mm |

Table 3/3

| Número de catálogo | Número de artículo | D     |
|--------------------|--------------------|-------|
| UBS1-5TN           | 551000             | 70 mm |

| Número de catálogo | Número de artículo | D      |
|--------------------|--------------------|--------|
| UBS4-5TN           | 551010             | 110 mm |
| UBS1-10TN          | 551060             | 70 mm  |
| UBS2-10TN          | 551070             | 110 mm |
| UBS3-10TN          | 551090             | 110 mm |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE