

Terminal de 2 orificios con compensación



CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo LA nVent ERICO Cadweld únicamente

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A
B103AAOL003	No-NEMA®	14.29 mm	95.25mm	12.7 mm	1.59 mm	15.9 mm
B102CEOL	NEMA®	15.88 mm	114.3mm	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm
B102CEOL001	NEMA®	15.88 mm	114.3mm	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm
B102QQOL	NEMA®	15.87 mm	114mm	25.4 mm	3.17 mm	15.8 mm
B103CEOL003	No-NEMA®	15.88 mm	87.12mm	25.4 mm	3.18 mm	11.1 mm

Número de catálogo	Tipo	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A
PBB102CEOL	NEMA®	16 mm	114.3mm	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm
B102DEOL	NEMA®	17.53 mm	114.3mm	25.4 mm	4.76 mm	15.9 mm
B103DEOL	No-NEMA®	27.05 mm	114.3mm	25.4 mm	4.76 mm	15.9 mm
B102EEOL	NEMA®	19.05 mm	120.65mm	25.4 mm	6.35 mm	15.9 mm
B102EFOL	NEMA®	19.05 mm	120.65mm	31.75 mm	6.35 mm	15.9 mm
B102EGOL	NEMA®	19.05 mm	120.65mm	38.1 mm	6.35 mm	15.9 mm
B102EHOL	NEMA®	19.05 mm	127mm	50.8 mm	6.35 mm	15.9 mm
B103EEOL003	No-NEMA®	19.05 mm	51.59mm	25.4 mm	6.35 mm	11.1 mm
B103EGOL001	No-NEMA®	19.05 mm	92.08mm	38.1 mm	6.35 mm	11.1 mm
B102GGOL	NEMA®	31.75 mm	149.23mm	38.1 mm	9.53 mm	15.9 mm
B102GHOL	NEMA®	31.75 mm	149.23mm	50.8 mm	9.53 mm	15.9 mm
B102JHOL	NEMA®	34.93 mm	149.23mm	50.8 mm	12.7 mm	15.9 mm

Table 2/2


Número de catálogo	B	C	D	Tamaño de taladro (HS)	Ángulo (a)	Tamaño del conductor equivalente
B103AAOL003	25.4 mm	57.15 mm	22.23 mm	6.35 mm	45 °	20.16mm ²
B102CEOL	44.45 mm	76.2 mm	22.23 mm	14.29 mm	45 °	80.63mm ²
B102CEOL001	44.45 mm	76.2 mm	22.23 mm	7.94 mm	45 °	80.63mm ²
B102QQOL	44.5 mm	76 mm	25.4 mm	14.2 mm	45 °	81mm ²

Número de catálogo	B	C	D	Tamaño de taladro (HS)	Ángulo (a)	Tamaño del conductor equivalente
B103CEOL003	25.4 mm	49.02 mm	22.23 mm	11.11 mm	45 °	80.63mm ²
PBB102CEOL	44.45 mm	76.2 mm	22.23 mm	14.29 mm	45 °	80.63mm ²
B102DEOL	44.45 mm	76.2 mm	22.23 mm	14.29 mm	45 °	120.94mm ²
B103DEOL	25.4 mm	49.02 mm	22.23 mm	11.11 mm	45 °	120.94mm ²
B102EEOL	44.45 mm	76.2 mm	26.92 mm	14.29 mm	45 °	161.26mm ²
B102EFOL	44.45 mm	76.2 mm	26.92 mm	14.29 mm	45 °	201.57mm ²
B102EGOL	44.45 mm	76.2 mm	26.92 mm	14.29 mm	45 °	242mm ²
B102EHOL	44.45 mm	76.2 mm	31.75 mm	14.29 mm	45 °	322.51mm ²
B103EEOL003	25.4 mm	51.59 mm	26.92 mm	11.11 mm	45 °	161.26mm ²
B103EGOL001	25.4 mm	50.8 mm	25.4 mm	11.11 mm	45 °	241.89mm ²
B102GGOL	44.45 mm	82.55 mm	38.1 mm	14.29 mm	45 °	362.83mm ²
B102GHOL	44.45 mm	82.55 mm	38.1 mm	14.29 mm	45 °	483.77mm ²
B102JHOL	44.45 mm	82.55 mm	50.8 mm	14.29 mm	45 °	645.03mm ²

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE