

PBC Braided Power Shunt

Power Utilities



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	ΔT 30 K	ΔT 50 K	A	B	C
PBC100X250	564000	349 A	462 A	35 mm	40 mm	7 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Coeficiente de corriente de 2 barras
--------------------	--------------------	--------------------------------------

PBC100X250	564000	1.72
------------	--------	------

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE