


Unidad de ventilador con carcasa para ventilador de empujador de 19", 2 U, axial, 230 VAC

NÚMERO DE CATÁLOGO

10713-530



Ventilador suplementario (incorporado) con carcasa para el ventilador de empujador Schroff 2 U. No se necesita alimentación adicional de tensión: La conexión es a través de un ventilador de empujador de 19".

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Espacio útil adicional de 2 U: Mediante el uso de un ventilador incorporado, los componentes montados debajo del ventilador empujador de 19" se pueden enfriar

No se necesita alimentación de voltaje adicional: La conexión es a través de un ventilador de empujador de 19", 2 U

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Unidad de ventiladores
Tipo: Bandeja de ventilador
Color: Plata
Tensión de entrada de CA: 230V
Cantidad del paquete: 1

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE