

# 29 Lok-Tainer

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**29S-24-7**



La serie 29 Lok Tainer está diseñada para cajas con ranuras de pared frías y cuenta con un diseño de accionamiento de tornillo, leva y lóbulo para la retención de PBC en entornos moderados de choque y vibración.

AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el berilio, que el Estado de California sabe que causa cáncer. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## CARACTERÍSTICAS

Longitud 127,0 mm (5,0") a 304,8 mm (12,0"), incrementos de 12,7 mm (0,5")

Accionamiento del tornillo

Diseño de retención basado en Cam y Lobo

Disponible sin chapar o con chapado en plata, ebanol, cobre, oro, níquel, cromato claro de zinc o cromato amarillo de zinc

Para aplicaciones de pared fría

Soporta un espesor de PCB de 0,64 mm (0,025") a 3,36 mm (0,132")

Construido de cobre berilio o acero

Se monta a la tabla con remaches estándar, ojales o tornillos

Peso 0,97 g/cm (0,087 oz/"

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Retenedor de PCB

Material: Acero; Berilio Cobre

Tipo: PCB Lok-Tainer (Cam y diseño de lóbulos)

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

De vez en cuando, nVent puede modificar sus especificaciones de productos para que estén en conformidad con las normas aplicables de la industria, militares u otras normas pertinentes. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, las especificaciones militares canceladas o reemplazadas podrán certificarse según las especificaciones más recientes o que las sustituyan. Los productos fabricados de conformidad con dichas especificaciones se considerarán plenamente conformes, independientemente de que se le haya notificado o no dichas modificaciones, incluso si son diferentes de la

especificación original o de las referenciadas por el cliente.

El tiempo y la disponibilidad de los productos que contienen material de cobre de berilio están sujetos a la disponibilidad del material y tienen plazos de entrega de hasta 52 semanas.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE