


# Panel frontal, perfil en U, blindaje Refrofit



Panel frontal de perfil en U para junta textil EMC.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Perfil en U, panel delantero, Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero

Para EMC junta textil

## ESPECIFICACIONES

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Fondo (D):</b>           | 2.5mm                   |
| <b>Material:</b>            | Aluminio                |
| <b>Acabado:</b>             | Anodizado; Pasivado     |
| <b>Tipo de accesorio:</b>   | Panel frontal           |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Panel frontal           |
| <b>Tipo:</b>                | Panel frontal sin mango |
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | No (Retrofitable)       |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje | Tipo de junta EMC | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|-------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|-------------------|-----------------|

|           |    |      |   |                       |        |           |
|-----------|----|------|---|-----------------------|--------|-----------|
| 30849-001 | 3U | 2HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30849-004 | 3U | 3HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30849-002 | 6U | 2HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-354 | 3U | 4HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-380 | 3U | 6HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-382 | 3U | 7HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-356 | 3U | 8HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-355 | 6U | 4HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-357 | 6U | 8HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-386 | 3U | 10HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-358 | 3U | 12HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-381 | 6U | 6HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-013 | 3U | 14HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-383 | 6U | 7HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-015 | 3U | 16HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-108 | 6U | 16HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-020 | 3U | 21HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-387 | 6U | 10HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-359 | 6U | 12HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |

|           |    |      |   |                       |        |           |
|-----------|----|------|---|-----------------------|--------|-----------|
| 20848-260 | 2U | 42HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-027 | 3U | 28HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-106 | 6U | 14HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-268 | 4U | 28HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-047 | 3U | 42HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-113 | 6U | 21HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-261 | 2U | 63HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-269 | 4U | 42HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-120 | 6U | 28HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-262 | 2U | 84HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-648 | 5U | 42HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-068 | 3U | 63HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-270 | 4U | 42HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-097 | 3U | 84HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-139 | 6U | 42HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-649 | 5U | 63HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-271 | 4U | 84HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-160 | 6U | 63HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-650 | 5U | 84HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |

|           |    |      |   |                       |        |           |
|-----------|----|------|---|-----------------------|--------|-----------|
| 20848-189 | 6U | 84HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 20848-280 | 9U | 84HP | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-378 | 3U | 5HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |
| 30848-379 | 6U | 5HP  | 1 | Atornillado delantero | Textil | Anodizado |

Table 2/3

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con              | Altura (H) | Anchura (W) | Certificaciones |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 30849-001          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 9.8mm       | RoHS            |
| 30849-004          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 14.9mm      | RoHS            |
| 30849-002          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 9.8mm       | RoHS            |
| 30848-354          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 20mm        | RoHS            |
| 30848-380          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 30.1mm      | RoHS            |
| 30848-382          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 35.2mm      | RoHS            |
| 30848-356          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 40.3mm      | RoHS            |
| 30848-355          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 20mm        | RoHS            |
| 30848-357          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 40.3mm      | RoHS            |
| 30848-386          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 50.5mm      | RoHS            |

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordestratados | Deconformidad con               | Altura (H) | Anchura (W) | Certificaciones |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 30848-358          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 60.6mm      | RoHS            |
| 30848-381          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 30.1mm      | RoHS            |
| 20848-013          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 70.8mm      | RoHS            |
| 30848-383          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 35.2mm      | RoHS            |
| 20848-015          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 80.9mm      | RoHS            |
| 20848-108          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 80.9mm      | RoHS            |
| 20848-020          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 106.3mm     | RoHS            |
| 30848-387          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 50.5mm      | RoHS            |
| 30848-359          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 60.6mm      | RoHS            |
| 20848-260          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 84mm       | 213mm       |                 |
| 20848-027          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 141.9mm     | RoHS            |
| 20848-106          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 70.8mm      | RoHS            |
| 20848-268          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 172.9mm    | 141.9mm     | RoHS            |
| 20848-047          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 213mm       | RoHS            |

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordestratados | Deconformidad con               | Altura (H) | Anchura (W) | Certificaciones |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 20848-113          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 106.3mm     | RoHS            |
| 20848-261          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 84mm       | 319.7mm     |                 |
| 20848-269          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 172.9mm    | 213mm       | RoHS            |
| 20848-120          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 141.9mm     | RoHS            |
| 20848-262          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 84mm       | 426.4mm     | RoHS            |
| 20848-648          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 217.4mm    | 213mm       |                 |
| 20848-068          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 319.7mm     | RoHS            |
| 20848-270          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 172.9mm    | 213mm       | RoHS            |
| 20848-097          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 426.4mm     | RoHS            |
| 20848-139          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 213mm       | RoHS            |
| 20848-649          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 217.4mm    | 319.7mm     |                 |
| 20848-271          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 172.9mm    | 426.4mm     | RoHS            |
| 20848-160          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 319.7mm     | RoHS            |
| 20848-650          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 217.4mm    | 426.4mm     |                 |

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordestratados | Deconformidad con               | Altura (H) | Anchura (W) | Certificaciones |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 20848-189          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 426.4mm     | RoHS            |
| 20848-280          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 395.1mm    | 426.4mm     | RoHS            |
| 30848-378          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 25mm        | RoHS            |
| 30848-379          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 25mm        | RoHS            |

Table 3/3

| Número de catálogo | Envío rápido |
|--------------------|--------------|
| 30849-001          | No           |
| 30849-004          | No           |
| 30849-002          | No           |
| 30848-354          | No           |
| 30848-380          | No           |
| 30848-382          | No           |
| 30848-356          | No           |
| 30848-355          | No           |
| 30848-357          | No           |
| 30848-386          | No           |
| 30848-358          | No           |
| 30848-381          | No           |

| Número de catálogo | Envío rápido |
|--------------------|--------------|
| 20848-013          | No           |
| 30848-383          | No           |
| 20848-015          | No           |
| 20848-108          | No           |
| 20848-020          | No           |
| 30848-387          | No           |
| 30848-359          | No           |
| 20848-260          | No           |
| 20848-027          | No           |
| 20848-106          | No           |
| 20848-268          | No           |
| 20848-047          | No           |
| 20848-113          | No           |
| 20848-261          | No           |
| 20848-269          | No           |
| 20848-120          | No           |
| 20848-262          | No           |
| 20848-648          | No           |

| Número de catálogo | Envío rápido |
|--------------------|--------------|
| 20848-068          | No           |
| 20848-270          | No           |
| 20848-097          | No           |
| 20848-139          | No           |
| 20848-649          | No           |
| 20848-271          | No           |
| 20848-160          | No           |
| 20848-650          | No           |
| 20848-189          | No           |
| 20848-280          | No           |
| 30848-378          | No           |
| 30848-379          | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el material de fijación (mangas, tornillos de cuello) por separado.


14 ... 84 HP: Perfil en U multiparte (panel frontal con perfiles ondulados).

Diferencias en el acabado entre 2 ... 12 HP y 14 ... 84 HP.

2 ... 12 HP: Perfil en U de una parte

Por favor, ordene la junta textil EMC por separado.

Cantidad de paquete estándar: 2 a 28HP: 5 piezas, 42 a 84 HP: 1 pieza, suministrado en cantidades estándar del paquete (SPQ) solamente.



Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

## North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE