


Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación

Puede girar para soportar cables tendidos en varias direcciones

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e
CAT32HP123	181264	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561mm ²	90
CAT21HP123	181263	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174mm ²	50
CAT48HP123	181265	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974mm ²	200
CAT16HP123	181262	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20
CAT64HP123	181266	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987mm ²	330

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
CAT32HP123	181264	60	35	1.5 - 2.5 mm	270N
CAT21HP123	181263	40	25	1.5 - 2.5 mm	270N
CAT48HP123	181265	150	80	1.5 - 2.5 mm	270N
CAT16HP123	181262	15	10	1.5 - 2.5 mm	270N
CAT64HP123	181266	220	140	1.5 - 2.5 mm	270N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.