

# PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

## Data Solutions



PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

### CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y la monitorización individual de la toma de corriente, proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntor a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13, C19

### ESPECIFICACIONES

Table 1/5

| Número de catálogo | Familia de productos | Tipo            | Tipo de producto | Tipo de toma de corriente          | Número de tomas de corriente | Color |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|
| EN5402             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (18) C13, (6) C19                  | 24                           | Negro |
| EN5808             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (12) C13, (12) C19                 | 24                           | Negro |
| EN5810             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (24) C13, (12) C19                 | 36                           | Negro |
| EN5850             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21 | 48                           | Negro |

Table 2/5

| Número de catálogo | Tomas conmutadas | Disyuntor            | Clasificación de potencia                                | Cantidad de disyuntores | Ubicación del cable de entrada | Tensión de entrada |
|--------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| EN5402             | No               | No hay disyuntor     | 11,0 kVA                                                 | 0                       | Alimentación superior          | 380 – 415V         |
| EN5808             | No               | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | 22,0 kVA                                                 | 6                       | Alimentación superior          | 380 – 415V         |
| EN5810             | No               | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | 22,0 kVA                                                 | 6                       | Alimentación superior          | 380 – 415V         |
| EN5850             | No               | 20 A, 1 polo, Hy-Mag | 17,3 kVA<br>América del Norte, 22,1 kVA<br>Internacional | 6                       | Alimentación superior          | 380 – 415V         |

Table 3/5

| Número de catálogo | Fase | Tensión nominal | Potencia de entrada máxima | Interruptor de encendido/apagado incluido | Amperaje (amperaje reducido)                            | Tensión de salida |
|--------------------|------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| EN5402             | 3 PH | 415V            | 11,0 kVA                   | No                                        | 16A                                                     | 230VAC            |
| EN5808             | 3 PH | 415V            | 22,0 kVA                   | No                                        | 32 A                                                    | 230VAC            |
| EN5810             | 3 PH | 415V            | 22,0 kVA                   | No                                        | 32 A                                                    | 230VAC            |
| EN5850             | 3 PH | 415V            | 17,3 / 22,1 kVA            | No                                        | 30 A (24 A)<br>América del Norte, 32 A<br>Internacional | 208 – 230VAC      |

Table 4/5

| Número de catálogo | Unidades de rack | Tipo de enchufe           | Tipo de medición | Cable de entrada extraíble | Material | Acabado          |
|--------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------|------------------|
| EN5402             | 0U               | IEC 60309<br>516P6 (IP44) | Outlet           | No                         | Acero    | Polvo recubierto |
| EN5808             | 0U               | IEC 60309<br>532P6 (IP44) | Outlet           | Sí                         | Acero    | Polvo recubierto |
| EN5810             | 0U               | IEC 60309<br>532P6 (IP44) | Outlet           | No                         | Acero    | Polvo recubierto |
| EN5850             | 0U               | IEC 60309<br>530P6/532P6  | Outlet           | No                         | Acero    | Polvo recubierto |

Table 5/5

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Peso    | Cantidad del paquete | Longitud del cable de entrada |
|--------------------|--------|---------|-------|---------|----------------------|-------------------------------|
| EN5402             | 1780mm | 52mm    | 53mm  | 7.82kg  | 1                    | 3m                            |
| EN5808             | 1780mm | 52mm    | 53mm  |         | 1                    | 3m                            |
| EN5810             | 1780mm | 85mm    | 53mm  | 12.23kg | 1                    | 3m                            |
| EN5850             | 1780mm | 56mm    | 75mm  | 11.93kg | 1                    | 1.8m                          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**