

Puente de red de unión común



CARACTERÍSTICAS

Ayuda a lograr una conexión eléctrica segura en las telecomunicaciones

El cable trenzado permite pliegues de radio pequeños

Se incluyen herrajes y terminal de cobre estañado

ESPECIFICACIONES

Table 1/3


Número de catálogo	Material	Acabado	Número de conductores	Aislamiento	Longitud (L)	Anchura (W)
CBNJ09P10	Acero, Copper	Electro galvanizado, Estañado	7	Conductor aislado verde	32.3mm	12.2 mm

Table 2/3

Número de catálogo	A	Espesor (T)	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño de ranura (SS)	Ángulo (a)	Tamaño del conductor
CBNJ09P10	14.4 mm	2 mm	6.9 mm	6.9 x 10.2 mm	45 °	#6 varado

Table 3/3

Número de catálogo	Longitud de cable
CBNJ09P10	2.74m



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE