


Puente para conexión a tierra DB, un poste, de acero macizo redondo, recto



Los puentes para conexión a tierra son conjuntos fabricados mediante un punto de conexión a tierra de alta calidad (terminal de conexión) y varios tipos de conductores. El proceso de conexión exotérmico Cadweld de nVent ERICO se utiliza para combinarlas, formando un ensamblaje con alta resistencia a la corrosión y larga durabilidad.

DIAGRAMAS



CARACTERÍSTICAS

Diseño de larga duración

Baja resistencia e impedancia del suelo

Conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión superior

Eléctrica y mecánicamente robusto y confiable

Fácil instalación

ESPECIFICACIONES

Tipo de conductor: Sólido acero redondo, recto

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tipo	Tipo de punto de conexión a tierra	Tamaño del conductor	Longitud (L)
DB10KS	166140	Copper, Acero	DBKS	DB, One Stud	16 mm de diámetro sólido	500mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tipo	Tipo de punto de conexión a tierra	Tamaño del conductor	Longitud (L)
DB10KS12350		Copper, Acero	DBKS	DB, One Stud	12 mm de diámetro sólido	350mm
DB10KSBLK	166140B	Copper, Acero	DBKS	DB, One Stud	16 mm de diámetro sólido	500mm
DB12KS	166170	Copper, Acero	DBKS	DB, One Stud	16 mm de diámetro sólido	500mm
DB12KSBLK	166170B	Copper, Acero	DBKS	DB, One Stud	16 mm de diámetro sólido	500mm
DB16KS	166200	Copper, Acero	DBKS	DB, One Stud	16 mm de diámetro sólido	500mm
DB10K16S050H		Copper, Acero	DBKS	DB, One Stud	16 mm de diámetro sólido	500mm
DB10K16S050H G		Copper, Acero	DBKS	DB, One Stud	16 mm de diámetro sólido	500mm
DB12K16S050H		Copper, Acero	DBKS	DB, One Stud	16 mm de diámetro sólido	500mm
DB12K16S050H G		Copper, Acero	DBKS	DB, One Stud	16 mm de diámetro sólido	500mm
DB16K16S050H		Copper, Acero	DBKS	DB, One Stud	16 mm de diámetro sólido	500mm
BT12K16S050H G		Copper, Acero	BTKS	B162, dos Stud	16 mm de diámetro	500mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Tamaño de rosca (TS)	Tipo de conjunto de armadura	Elementos incluidos	Aplicación de puente de conexión a tierra
DB10KS	166140	50 mm	M10	Soldadura de arco a Rebar	Sí	Túnel
DB10KS12350		50 mm	M10	Soldadura de arco a Rebar	Sí	Túnel
DB10KSBLK	166140B	50 mm	M10	Soldadura de arco a Rebar	Sí	Túnel

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Tamaño de rosca (TS)	Tipo de conjunto de armadura	Elementos incluidos	Aplicación de puente de conexión a tierra
DB12KS	166170	50 mm	M12	Soldadura de arco a Rebar	Sí	Túnel
DB12KSBLK	166170B	50 mm	M12	Soldadura de arco a Rebar	Sí	Túnel
DB16KS	166200	50 mm	M16	Soldadura de arco a Rebar	Sí	Túnel
DB10K16S050H		50 mm	M10	Soldadura de arco a Rebar	Sí	Túnel
DB10K16S050H G		50 mm	M10	Soldadura de arco a Rebar	Sí	Túnel
DB12K16S050H		50 mm	M12	Soldadura de arco a Rebar	Sí	Túnel
DB12K16S050H G		50 mm	M12	Soldadura de arco a Rebar	Sí	Túnel
DB16K16S050H		50 mm	M16	Soldadura de arco a Rebar	Sí	Túnel
BT12K16S050H G			M12	Soldadura de arco a Rebar	Sí	Túnel


Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	De conformidad con
DB10KS	166140	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB10KS12350		EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB10KSBLK	166140B	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB12KS	166170	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB12KSBLK	166170B	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB16KS	166200	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA

Número de catálogo	Número de artículo	De conformidad con
DB10K16S050H		EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB10K16S050HG		EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB12K16S050H		EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB12K16S050HG		EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB16K16S050H		EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
BT12K16S050HG		EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Tamaño de rosca	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Tipo de conductor	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Tamaño del conductor	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Embalaje	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.