

# Conector de barra de empalme de enlace de tapones, señal



## CARACTERÍSTICAS

Diseñado para aplicar sobre la red de raíles

Clavado en un orificio de 3/8" (9,5 mm) de diámetro perforado en el recubrimiento del raíl y conducido desde el mismo lado en el que se perforó el orificio

También se puede usar para conectar a la barra de empalme

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material                                        | Acabado                             | Tamaño del conductor | Longitud (L) | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| SBPAW35            | Aleación de cobre, Cadmium Bronze, Carbon Steel | Electro galvanizado, Estañado, Bare | 3/16" Bondstrand     | 125.2mm      | 4.8 mm          | 10.5 mm         |


Table 2/2

| Número de catálogo | Diámetro 3 (Ø3) | Fondo 1 (D1) | Fondo 2 (D2) |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SBPAW35            | 10.5mm          | 31.75mm      | 31.75mm      |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se recomienda el uso de la grasa para unión de tapones (T369) durante la instalación.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.