

# Malla de señal de referencia



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Brinda un plano de baja impedancia equipotencial para proteger equipo electrónico sensible de ruidos transitorios

Malla soldada previamente diseñada con tiras de cobre de calibre 26, reduce las diferencias de voltaje entre el equipo electrónico interconectado

Las conexiones soldadas no se deterioran, corroen o aflojan con el tiempo

Se puede soldar fácilmente en campo para poder utilizarse en todo tipo de centro de datos

Cumple con la norma IEEE® 1100-1992

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

Table 1/1


| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud 1 (L1) | Anchura 1 (W1) | Espaciado de cuadrícula (L2 x W2) | Espesor (T) | Anchura de la tira |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| SRGBE100           | 167902             | 30480 mm        | 3.66 m         | 609.6 mm x 609.6 mm               | 0.4 mm      | 50.4mm             |

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud 1 (L1) | Anchura 1 (W1) | Espaciado de cuadrícula (L2x W2) | Espesor (T) | Anchura de la tira |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------|--------------------|
| SRGBG100           | 167904             | 30480 mm        | 4.88 m         | 609.6 mm x 609.6 mm              | 0.4 mm      | 50.4mm             |
| SRGBD100           | 167901             | 30500 mm        | 3.05 m         | 609.6 mm x 609.6 mm              | 0.4 mm      | 50.4mm             |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tamaños disponibles bajo solicitud. Comuníquese con el representante de nVent ERICO para obtener más información.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE