

# Barra colectora de descarga a tierra y neutra EB-12



Las barras colectoras nVent ERIFLEX de conexión, neutras y de descarga a tierra se usan para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, para generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se usa para conectar varios conductores de descarga a tierra

Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad

Barra rígida

Cumple con RoHS


## ESPECIFICACIONES

**Material:** Latón

| Número de catálogo        | EB12                                                                        | EB12BLK200                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Número de artículo        | 568610                                                                      | 568611                                                                      |
| Número de conexiones      | 12                                                                          | 12                                                                          |
| Tamaño del conductor, IEC | (2) 16 - 35 mm <sup>2</sup> varados<br>(10) 4 - 16 mm <sup>2</sup> Stranded | (2) 16 - 35 mm <sup>2</sup> varados<br>(10) 4 - 16 mm <sup>2</sup> Stranded |

| Número de catálogo                      | EB12                                                                         | EB12BLK200                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño del conductor de la puntera, IEC | (2) 10 - 35 mm <sup>2</sup><br>(10) 2.5 - 16 mm <sup>2</sup>                 | (2) 10 - 35 mm <sup>2</sup><br>(10) 2.5 - 16 mm <sup>2</sup>                 |
| Tamaño del conductor, UL                | (2) #6 Solid<br>(10) #8 - #6 Solid<br>(2) #6 varado<br>(10) #8 - #6 Stranded | (2) #6 Solid<br>(10) #8 - #6 Solid<br>(2) #6 varado<br>(10) #8 - #6 Stranded |
| Corriente nominal máxima                | 250A                                                                         | 250A                                                                         |
| Fondo (D)                               | 6mm                                                                          | 6mm                                                                          |
| Altura (H)                              | 13 mm                                                                        | 13 mm                                                                        |
| Anchura (W)                             | 120 mm                                                                       | 120 mm                                                                       |
| A                                       | 105 mm                                                                       | 105 mm                                                                       |
| B                                       | 9 mm                                                                         | 9 mm                                                                         |
| Peso por unidad                         | 0.07 kg                                                                      | 0.07 kg                                                                      |
| De conformidad con                      | IEC® 61439,1                                                                 | IEC® 61439,1                                                                 |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE