

# nVent ERIFLEX Flexbus Entradas Conductores IP55



Las Entradas del Conductor nVent ERIFLEX Flexbus son IP55 y se pueden utilizar como cubierta en cuadros eléctricos o entradas de alimentación para subir la instalación a IP55. Se debe proteger el aislamiento del Conductor nVent ERIFLEX Flexbus contra bordes afilados en la instalación

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Fabricado con PVC flexible que permite adaptarse al radio de curvatura del conductor

El sellado alrededor del conductor está hecho con cinta autosoldable con un potente adhesivo

Buena resistencia a salpicaduras de solventes e hidrocarburos

Se adapta a cualquier sección nominal del conductor nVent ERIFLEX Flexbus mediante el corte de material sobrante con un cúter tradicional

Elevada resistencia al ácido

Resistencia UV

Cumple con RoHS

Retardante a la llama

## ESPECIFICACIONES

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Clasificación del armario:</b>     | IP 55                 |
| <b>Material:</b>                      | Policloruro de vinilo |
| <b>Temperatura de funcionamiento:</b> | -40 to 140 °C         |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo          | A      | B      | C      | Tamaño del conductor               |
|--------------------|--------------------|---------------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| FLEXCEIP55C501     | 508140             | Entrada única | 126 mm | 102 mm | 175 mm | 220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm² |
| FLEXCEIP55C1001    | 508141             | Entrada única | 176 mm | 102 mm | 152 mm | 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²        |
| FLEXCEIP55C502     | 508142             | Doble entrada | 126 mm | 157 mm | 175 mm | 220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm² |
| FLEXCEIP55C1002    | 508143             | Doble entrada | 176 mm | 157 mm | 152 mm | 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Par de apriete (TQ) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| FLEXCEIP55C501     | 508140             | 2.5 N·m             | 0.6 kg          |
| FLEXCEIP55C1001    | 508141             | 2.5 N·m             | 0.7 kg          |
| FLEXCEIP55C502     | 508142             | 2.5 N·m             | 0.8 kg          |
| FLEXCEIP55C1002    | 508143             | 2.5 N·m             | 1 kg            |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**