

# Socket Strip, IEC C13, con entrada Wieland®



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack. El conector Wieland permite una fácil combinación con diferentes cables de entrada de energía.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Entrada a través del conector Wieland® GST 18

Altura de instalación 1 U

De acuerdo con IEC 60320

Montaje horizontal o vertical

Salida a través de los sockets IEC 60320 C-13

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante el montaje

## ESPECIFICACIONES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Longitud:</b>         | 438.5mm             |
| <b>Material:</b>         | Aluminio; Poliamida |
| <b>Tipo de producto:</b> | Socket Strip        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Función | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|---------|----------------------|
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|---------|----------------------|

|           |         |    |    |      |                              |   |
|-----------|---------|----|----|------|------------------------------|---|
| 60110-351 | IEC C13 | 6  | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-350 | IEC C13 | 6  | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-340 | IEC C13 | 12 | No | 230V |                              | 1 |
| 60110-349 | IEC C13 | 6  | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-342 | IEC C13 | 12 | No | 230V |                              | 1 |
| 60110-341 | IEC C13 | 12 | No | 230V |                              | 1 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Color | Fondo | Acabado   | Envío rápido |
|--------------------|-------|-------|-----------|--------------|
| 60110-351          | Rojo  | 44mm  | Anodizado | No           |
| 60110-350          | Negro | 44mm  | Anodizado | No           |
| 60110-340          | Gris  | 44mm  | Anodizado | No           |
| 60110-349          | Gris  | 44mm  | Anodizado | No           |
| 60110-342          | Rojo  | 44mm  | Anodizado | No           |
| 60110-341          | Negro | 44mm  | Anodizado | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida soporte de montaje para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**