

# PDU básica, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

## Data Solutions

PDU modular y compacta. Diseño de perfil ultra bajo



### CARACTERÍSTICAS

Las unidades de distribución de energía básica de Enlogic permiten la alimentación en gabinetes, así como racks de marco abierto y cajas de montaje en pared

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13 y C19

Perfil de aluminio 1RU

Ajustable Toolless Montaje

### ESPECIFICACIONES

Table 1/5

| Número de catálogo | Familia de productos | Tipo       | Tipo de producto | Tipo de toma de corriente          | Número de tomas de corriente | Color |
|--------------------|----------------------|------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|
| EB0403             | Enlogic              | PDU básico | Socket Strip     | (36) C13, (6) C19                  | 42                           | Negro |
| EB0450             | Enlogic              | PDU básico | Socket Strip     | (21) C13/C19                       | 42                           | Negro |
| EB0811             | Enlogic              | PDU básico | Socket Strip     | (30) C13, (12) C19                 | 42                           | Negro |
| EB0850             | Enlogic              | PDU básico | Socket Strip     | (24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21 | 48                           | Negro |

Table 2/5

| Número de catálogo | Disyuntor | Tomas conmutadas | Cantidad de disyuntores | Clasificación de potencia | Longitud del cable de entrada | Ubicación del cable de entrada |
|--------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

|        |                      |    |   |                                                       |      |                       |
|--------|----------------------|----|---|-------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| EB0403 | No hay disyuntor     | No | 0 | 11,0 kVA                                              | 3m   | Alimentación superior |
| EB0450 | No hay disyuntor     | No | 0 | 11,5 kVA<br>América del Norte, 11,0 kVA Internacional | 1.8m | Alimentación superior |
| EB0811 | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | No | 6 | 22,0 kVA                                              | 3m   | Alimentación superior |
| EB0850 | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | No | 6 | 17,3 kVA<br>América del Norte, 22,1 kVA Internacional | 1.8m | Alimentación superior |

Table 3/5

| Número de catálogo | Tensión de entrada | Fase | Tensión nominal | Potencia de entrada máxima | Interruptor de encendido/apagado incluido | Amperaje (amperaje reducido)                         |
|--------------------|--------------------|------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EB0403             | 380 – 415V         | 3 PH | 415V            | 11,0 kVA                   | No                                        | 16A                                                  |
| EB0450             | 380 – 415V         | 3 PH | 415V            | 11,5 / 11,0 kVA            | No                                        | 20 A (16 A)<br>América del Norte, 16 A Internacional |
| EB0811             | 380 – 415V         | 3 PH | 415V            | 22,0 kVA                   | No                                        | 32 A                                                 |
| EB0850             | 380 – 415V         | 3 PH | 415V            | 17,3 / 22,1 kVA            | No                                        | 30 A (24 A)<br>América del Norte, 32 A Internacional |

Table 4/5

| Número de catálogo | Tensión de salida | Unidades de rack | Tipo de enchufe           | Tipo de medición | Cable de entrada extraíble | Material |
|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| EB0403             | 230VAC            | 0U               | IEC 60309<br>516P6 (IP44) | Ninguna          | No                         | Acero    |
| EB0450             | 208 – 230VAC      | 0U               | IEC 60309<br>520P6/516P6  | Ninguna          | No                         | Acero    |
| EB0811             | 230VAC            | 0U               | IEC 60309<br>532P6 (IP44) | Ninguna          | No                         | Acero    |
| EB0850             | 208 – 230VAC      | 0U               | IEC 60309<br>530P6/532P6  | Ninguna          | No                         | Acero    |

Table 5/5

| Número de catálogo | Acabado          | Altura | Anchura | Fondo | Peso   | Cantidad del paquete |
|--------------------|------------------|--------|---------|-------|--------|----------------------|
| EB0403             | Polvo recubierto | 1490mm | 52mm    | 53mm  | 6.11kg | 1                    |
| EB0450             | Polvo recubierto | 1490mm | 56mm    | 55mm  | 9.5kg  | 1                    |
| EB0811             | Polvo recubierto | 1750mm | 55mm    | 53mm  | 9.02kg | 1                    |
| EB0850             | Polvo recubierto | 1780mm | 56mm    | 55mm  | 10kg   | 1                    |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**