

# Espaciador y sujetador a distancia DH



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para hacer placas, protecciones o perfiles más altos

Macho-hembra que permiten un montaje estable

Aplicaciones electrotécnicas

## ESPECIFICACIONES

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Tensión de aislamiento:</b>  | 1000V               |
| <b>Acabado:</b>                 | Electro galvanizado |
| <b>Grado de inflamabilidad:</b> | UL® 94HB            |
| <b>Temperatura:</b>             | 80 °C Max           |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material              | Tamaño de rosca (TS) | Longitud de rosca (TL) | Profundidad de rosca (TD) | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| DH15M5             | 560660             | Acero,<br>Polystyrene | M5                   | 7mm                    | 7mm                       | 15mm         |
| DH15M6             | 560740             | Acero,<br>Polystyrene | M6                   | 7mm                    | 8mm                       | 15mm         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material              | Tamaño de rosca (TS) | Longitud de rosca (TL) | Profundidad de rosca (TD) | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| DH20M5             | 560670             | Acero,<br>Polystyrene | M5                   | 7mm                    | 7mm                       | 20mm         |
| DH20M6             | 560750             | Acero,<br>Polystyrene | M6                   | 7mm                    | 8mm                       | 20mm         |
| DH30M5             | 560600             | Acero,<br>Polystyrene | M5                   | 7mm                    | 7mm                       | 30mm         |
| DH30M6             | 560700             | Acero,<br>Polystyrene | M6                   | 7mm                    | 8mm                       | 30mm         |
| DH45M5             | 560610             | Acero,<br>Polystyrene | M5                   | 7mm                    | 7mm                       | 45mm         |
| DH45M6             | 560710             | Acero,<br>Polystyrene | M6                   | 7mm                    | 8mm                       | 45mm         |
| DH55M5             | 560620             | Acero,<br>Polystyrene | M5                   | 7mm                    | 7mm                       | 55mm         |
| DH70M5             | 560630             | Acero,<br>Polystyrene | M5                   | 7mm                    | 7mm                       | 70mm         |
| DH120M5            | 560650             | Acero,<br>Polystyrene | M5                   | 7mm                    | 7mm                       | 120mm        |
| DH70M6             | 560720             | Acero,<br>Polystyrene | M6                   | 7mm                    | 8mm                       | 70mm         |
| DH85M5             | 560640             | Acero,<br>Polystyrene | M5                   | 7mm                    | 7mm                       | 85mm         |
| DH120M6            | 560730             | Acero,<br>Polystyrene | M6                   | 7mm                    | 8mm                       | 120mm        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| DH15M5             | 560660             | 13 mm       | 0 kg            |
| DH15M6             | 560740             | 13 mm       | 0 kg            |
| DH20M5             | 560670             | 13 mm       | 0.01 kg         |
| DH20M6             | 560750             | 13 mm       | 0.01 kg         |
| DH30M5             | 560600             | 13 mm       | 0.01 kg         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| DH30M6             | 560700             | 13 mm       | 0.01 kg         |
| DH45M5             | 560610             | 13 mm       | 0.01 kg         |
| DH45M6             | 560710             | 13 mm       | 0.01 kg         |
| DH55M5             | 560620             | 13 mm       | 0.01 kg         |
| DH70M5             | 560630             | 13 mm       | 0.01 kg         |
| DH120M5            | 560650             | 13 mm       | 0.02 kg         |
| DH70M6             | 560720             | 13 mm       | 0.02 kg         |
| DH85M5             | 560640             | 13 mm       | 0.02 kg         |
| DH120M6            | 560730             | 13 mm       | 0.04 kg         |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.