

T-Series Horizontal Sleeve, Side Fill



The side fill horizontal T-Series sleeve has vent holes located 90 degrees from the tap hole to facilitate side fill installations when the interferences of the structure will not allow top filling. Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

CARACTERÍSTICAS

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Claro
Material:	Acero
Contenido íntegramente nacional de EE. UU.:	Sí

Table 1/2

Número de catálogo	Manguito	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)
RBT6101HSA	Longitud estándar	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT7101HSA	Longitud estándar	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT1091HSA	Longitud estándar	32 mm	#10		57 mm	41 mm

Número de catálogo	Manguito	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)
RBT11101HSA	Longitud estándar	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	44 mm
RBT81011HSA	Longitud extendida	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT8101HSA	Longitud estándar	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT9101HSA	Longitud estándar	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT111011HSA	Longitud extendida	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	44 mm
RBT14101HSA	Longitud estándar	43 mm	#14	45 MILLONES	76 mm	54 mm
RBT1891HSA	Longitud estándar	57 mm	#18	55 MILLONES	95 mm	67 mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Longitud 3 (L3)	Peso por unidad
RBT6101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT7101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HSA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HSA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT81011HSA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT9101HSA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT111011HSA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT14101HSA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg


Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Longitud 3 (L3)	Peso por unidad
RBT1891HSA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE