

# nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminación roscada pre-ensamblada

Para fijar en estructuras con anclajes o dispositivos roscados

Se conecta directamente a los dispositivos roscados en conjuntos trapezoidales, luminarias, equipos HVAC o cartelaría

## ESPECIFICACIONES

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 5:01                |
| <b>Acabado:</b>                               | Electro galvanizado |
| <b>De conformidad con:</b>                    | SMACNA HVAC-DCS     |

Table 1/2

| Número de catálogo | Material                                     | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | Tamaño de la varilla (RS) | Longitud del tornillo (L) | Altura (H) |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| SLK15L2SE250       | Steel,<br>Polypropylene,<br>Aleación de zinc | 1.5 mm                      | 2m                          | 0.25                      | 25mm                      | 55 mm      |


| Número de catálogo | Material                                     | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | Tamaño de la varilla (RS) | Longitud del tornillo (L) | Altura (H) |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| SLK15L3SE250       | Steel,<br>Polypropylene,<br>Aleación de zinc | 1.5 mm                      | 3m                          | 0.25                      | 25mm                      | 55 mm      |
| SLK15L5SE250       | Steel,<br>Polypropylene,<br>Aleación de zinc | 1.5 mm                      | 5m                          | 0.25                      | 25mm                      | 55 mm      |
| SLK2L2SE250        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Aleación de zinc | 2 mm                        | 2m                          | 0.25                      | 25mm                      | 55 mm      |
| SLK2L5SE250        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Aleación de zinc | 2 mm                        | 5m                          | 0.25                      | 25mm                      | 55 mm      |
| SLK3L1SE375        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Aleación de zinc | 3 mm                        | 1m                          | 0.375                     | 45mm                      | 62 mm      |
| SLK3L2SE375        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Aleación de zinc | 3 mm                        | 2m                          | 0.375                     | 45mm                      | 62 mm      |
| SLK3L3SE375        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Aleación de zinc | 3 mm                        | 3m                          | 0.375                     | 45mm                      | 62 mm      |
| SLK3L7SE375        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Aleación de zinc | 3 mm                        | 7m                          | 0.375                     | 45mm                      | 62 mm      |

Table 2/2

| Número de catálogo | Anchura (W) | Espesor (T) | Ángulo (a) | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| SLK15L2SE250       | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | UL, cUL         |
| SLK15L3SE250       | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | cUL, UL         |
| SLK15L5SE250       | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | UL, cUL         |

| Número de catálogo | Anchura (W) | Espesor (T) | Ángulo (a) | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| SLK2L2SE250        | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | cUL, UL         |
| SLK2L5SE250        | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | cUL, UL         |
| SLK3L1SE375        | 24 mm       | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           |                 |
| SLK3L2SE375        | 24 mm       | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           |                 |
| SLK3L3SE375        | 24 mm       | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           |                 |
| SLK3L7SE375        | 24 mm       | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           |                 |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

